

Garant GRIDLINE

Basskåp med utdragslåda, fönsterförsedda dörrar, 36×16G, höjd: 750mm**Beställningsdata**

Ordernummer	940103 750
GTIN	4062406068707
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Utrustat skåp i 40×20G, med utdragslådor 36×16G.

Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Slagdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-skjuthandtag med stiftcylinderlås. **Nivelleringssockel** för basskåp med 4 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Skjuthandtag på basskåpet i den övre dörrhalvan, på överskåp i den undre dörrhalvan.

Utdragslådor fronthöjd 125 mm.

leveransinnehåll:

Skåp inklusive hyllor och utdragslådor.

Lackering:

Stomme och utdragslådostomme ljusgrå RAL 7035, dörrar och lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Antal lådor	1

vikt	52 kg
höjd	750 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Skåpfronter	med fönsterförsedd dörr
effektiv höjd	595 mm
Bredd	1000 mm
Djup	500 mm
antal hyllor	1
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	100 kg
ComfortClose	nej
Handtag positionering	upptill
lådornas effektiva bredd i G	36
lådornas effektiva djup i G	16
lådornas effektiva djup	400 mm
bredd i G	40
lådornas effektiva bredd	900 mm
djup i G	20
Lådornas effektiva yta i G	36×16
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Dörröppningsvinkel	250 grad
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G	36×16G
Skåptyp	Basskåp
Produktslag	Hyllskåp

Tillbehör

Belysningsatts Basic för GridLine-skåp med Slagdörrar för skåpshöjd 750/800 mm	940501 750/800
Upplagsskiva av plywood Dimension i G 40X20	951985 40X20
Räfflad gummimatta för utdragslådor Dimension i G 36X16	951910 36X16
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 40G lådans fronthöjd 200 mm	940642 200
Upplagsskiva av bambu Dimension i G 40X20	951980 40X20
Matta till utdragslådor Dimension i G 36X16	951830 36X16
Hyllkonsolsatts för GridLine skåp20 delar Typ F	940559 F
Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 40	940560 40
Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 40	940550 40
Belysningsatts Extended för GridLine-skåp med Slagdörrar, bredd 40G för skåpshöjd 750/800 mm	940511 750/800
Comfort Close utdragslådor, indragsdämpsystem Bärförmåga utdragslåda 75 kg	950180 75
Sockel med avtagbar lucka, djup 20G,Höjd 150 mm Hurtsbredd i G 40	958146 40
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 40G lådans fronthöjd 125 mm	940642 125
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 40G lådans fronthöjd 300 mm	940642 300
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 40G lådans fronthöjd 150 mm	940642 150
Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 40	940552 40
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 40G lådans fronthöjd 75 mm	940642 75
Skjuthandtag till GridLine Typ GP11	914226 GP11
Set glidsäkra mattor för utdragslådor,Femdelad Dimension i G 36X16	951885 36X16

Hylla 200 kg för skåp-/sektionsbredd i G 40

940590 40

Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrar bredd 40G
lådans fronthöjd 100 mm

940642 100