

Garant GRIDLINE

Basskåp med utdragslåda, fönsterförsedda dörrar, 36×16G, höjd: 2000mm**Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 940103 2000 |
| GTIN | 4062406068769 |
| Artikelklass | 9GI |

Beskrivning**Utförande:**

Utrustat skåp i 40×20G, med utdragslådor 36×16G.

Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Slagdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-skjuthandtag med stiftcylinderlås. **Nivelleringssockel** för basskåp med 4 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Skjuthandtag på basskåpet i den övre dörrhalvan, på överskåp i den undre dörrhalvan.

Utdragslådor fronthöjd 125 mm.

leveransinnehåll:

Skåp inklusive hyllor och utdragslådor.

Lackering:

Stomme och utdragslådostomme ljusgrå RAL 7035, dörrar och lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

| | |
|------|--------|
| vikt | 115 kg |
|------|--------|

| | |
|--|--|
| Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) | 100 % |
| Bredd | 1000 mm |
| Antal lådor | 3 |
| Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) | 100 kg |
| Handtag positionering | i mitten |
| antal hyllor | 3 |
| Djup | 500 mm |
| Elektroniskt låssystem – kan riggas om | ja |
| effektiv höjd | 1845 mm |
| Skåpfronter | med fönsterförsedd dörr |
| ComfortClose | nej |
| Bärförmåga låda/utdragshylla | 75 kg |
| höjd | 2000 mm |
| bredd i G | 40 |
| lådornas effektiva djup | 400 mm |
| lådornas effektiva djup i G | 16 |
| djup i G | 20 |
| lådornas effektiva bredd i G | 36 |
| lådornas effektiva bredd | 900 mm |
| Lådornas effektiva yta i G | 36×16 |
| Materialtjocklek | 0,9 mm |
| Bärförmåga invändigt i skåpstomme | 1000 kg |
| Dörröppningsvinkel | 250 grad |
| Höjdställning i raster | 25 mm |
| Cylinderlås | modulär låscynder |
| Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G | 36×16G |
| Skåptyp | Basskåp |

Produktslag

Hyllskåp

Tillbehör

| | |
|---|--------------|
| Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 40 | 940552 40 |
| Comfort Close utdragslådor, indragdämpsystem Bärförmåga utdragslåda 75 kg | 950180 75 |
| Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 40 | 940550 40 |
| Skjuthandtag till GridLine Typ GP11 | 914226 GP11 |
| Matta till utdragslådor Dimension i G 36X16 | 951830 36X16 |
| Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 40G lådans fronthöjd 125 mm | 940642 125 |
| Belysningsatts Extended för GridLine-skåp medSlagdörrar, bredd 40G för skåpshöjd 2000 mm | 940511 2000 |
| Räfflad gummimatta för utdragslådor Dimension i G 36X16 | 951910 36X16 |
| Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 40G lådans fronthöjd 150 mm | 940642 150 |
| Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 40G lådans fronthöjd 75 mm | 940642 75 |
| Sockel med avtagbar lucka, djup 20G,Höjd 150 mm Hurtsbredd i G 40 | 958146 40 |
| Belysningsatts Basic för GridLine-skåp medSlagdörrar för skåpshöjd 2000 mm | 940501 2000 |
| Hyllkonsolsatts för GridLine skåp20 delar Typ F | 940559 F |
| Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 40G lådans fronthöjd 200 mm | 940642 200 |
| Set glidsäkra mattor för utdragslådor,Femdelad Dimension i G 36X16 | 951885 36X16 |
| Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 40G lådans fronthöjd 100 mm | 940642 100 |
| Hylla200 kg för skåp-/sektionsbredd i G 40 | 940590 40 |
| Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 40 | 940560 40 |

