

Garant GRIDLINE

**Basskåp med utdragslåda, fönsterförsedda dörrar, 36×16G, höjd: 1500mm****Beställningsdata**

Ordernummer	940103 1500
GTIN	4062406068752
Artikelklass	9GI

**Beskrivning****Utförande:**

Utrustat skåp i 40×20G, med utdragslådor 36×16G.

Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Slagdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-skjuthandtag med stiftcylinderlås. **Nivelleringssockel** för basskåp med 4 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Skjuthandtag på basskåpet i den övre dörrhalvan, på överskåp i den undre dörrhalvan.

Utdragslådor fronthöjd 125 mm.

**leveransinnehåll:**

Skåp inklusive hyllor och utdragslådor.

**Lackering:**

Stomme och utdragslådostomme ljusgrå RAL 7035, dörrar och lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

**OBS!:**

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

**Teknisk beskrivning**

ComfortClose	nej
--------------	-----

Skåpfronter	med fönsterförsedd dörr
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
effektiv höjd	1345 mm
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	100 kg
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Bredd	1000 mm
antal hyllor	2
Lådudrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
vikt	88 kg
höjd	1500 mm
Handtag positionering	upptill
Antal lådor	2
Djup	500 mm
lådornas effektiva bredd	900 mm
djup i G	20
lådornas effektiva djup i G	16
bredd i G	40
lådornas effektiva djup	400 mm
lådornas effektiva bredd i G	36
Lådornas effektiva yta i G	36×16
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Dörröppningsvinkel	250 grad
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscynder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G	36×16G
Skåptyp	Basskåp

Produktslag

Hyllskåp

**Tillbehör**

Skjuthandtag till GridLine Typ GP11	914226 GP11
-------------------------------------	-------------

Sockel med avtagbar lucka, djup 20G,Höjd 150 mm Hurtsbredd i G 40	958146 40
--	-----------

Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 40G lådans fronthöjd 100 mm	940642 100
---	------------

Belysningsatts Extended för GridLine-skåp medSlagdörrar, bredd 40G för skåphöjd 1500 mm	940511 1500
--	-------------

Upplagsskiva av bambu Dimension i G 40X20	951980 40X20
---	--------------

Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 40G lådans fronthöjd 125 mm	940642 125
---	------------

Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 40G lådans fronthöjd 200 mm	940642 200
---	------------

Hyllkonsolsatts för GridLine skåp20 delar Typ F	940559 F
---	----------

Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 40G lådans fronthöjd 150 mm	940642 150
---	------------

Räfflad gummimatta för utdragslådor Dimension i G 36X16	951910 36X16
---	--------------

Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 40	940552 40
---	-----------

Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 40	940550 40
--------------------------------------	-----------

Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 40G lådans fronthöjd 75 mm	940642 75
--	-----------

Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 40G lådans fronthöjd 300 mm	940642 300
---	------------

Belysningsatts Basic för GridLine-skåp medSlagdörrar för skåphöjd 1500 mm	940501 1500
--	-------------

Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 40	940560 40
--	-----------

Set glidsäkra mattor för utdragslådor,Femdelad Dimension i G 36X16	951885 36X16
---	--------------

Upplagsskiva av plywood Dimension i G 40X20	951985 40X20
---	--------------

Hylla 200 kg för skåp-/sektionsbredd i G 40	940590 40
Comfort Close utdragslådor, indragsdämpsystem Bärförmåga utdragslåda 75 kg	950180 75
Matta till utdragslådor Dimension i G 36X16	951830 36X16