

Garant GRIDLINE

Basskåp med utdragslåda, Jalusi, 36×14G, höjd: 2000mm**Beställningsdata**

Ordernummer	940109 2000
GTIN	4062406068783
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Utrustat skåp i 40×20G, med utdragslådor 36×14G.

Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Slagdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-skjuthandtag med stiftcylinderlås. **Nivelleringssockel** för basskåp med 4 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Skjuthandtag på basskåpet i den övre dörrhalvan, på överskåp i den undre dörrhalvan.

Utdragslådor fronthöjd 125 mm.

leveransinnehåll:

Skåp inklusive hyllor och utdragslådor.

Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, **pulverbelagda**. Jalusi av eloxerade aluminiumprofiler, kan inte färgkonfigureras.

Dörrar och lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda**.

OBS!:

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
antal hyllor	3
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Antal lådor	3
Skåpfronter	Jalusi
vikt	115 kg
ComfortClose	nej
effektiv höjd	1845 mm
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	100 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Bredd	1000 mm
Handtag positionering	nedtill
höjd	2000 mm
Djup	500 mm
djup i G	20
lådornas effektiva djup	350 mm
bredd i G	40
lådornas effektiva djup i G	14
lådornas effektiva bredd i G	36
lådornas effektiva bredd	900 mm
Lådornas effektiva yta i G	36×14
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Dörröppningsvinkel	250 grad
Höjdinställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G	36×14G

Skåptyp	Basskåp
Produktslag	Hyllskåp

Tillbehör

Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 40G lådans fronthöjd 125 mm	940652 125
Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 40G lådans fronthöjd 75 mm	940652 75
Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 40G lådans fronthöjd 150 mm	940652 150
Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 40G lådans fronthöjd 200 mm	940652 200
Comfort Close utdragslådor, indragdämpsystem Bärförmåga utdragslåda 75 kg	950180 75
Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 40G lådans fronthöjd 100 mm	940652 100
Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 40G lådans fronthöjd 300 mm	940652 300