

Garant GRIDLINE

Basskåp med utdragslåda, fönsterförsedda dörrar, 36×16G, höjd: 1250mm**Beställningsdata**

Ordernummer	940103 1250
GTIN	4062406068745
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Utrustat skåp i 40×20G, med utdragslådor 36×16G.

Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Slagdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-skjuthandtag med stiftcylinderlås. **Nivelleringssockel** för basskåp med 4 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Skjuthandtag på basskåpet i den övre dörrhalvan, på överskåp i den undre dörrhalvan.

Utdragslådor fronthöjd 125 mm.

leveransinnehåll:

Skåp inklusive hyllor och utdragslådor.

Lackering:

Stomme och utdragslådostomme ljusgrå RAL 7035, dörrar och lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
------------------------------	-------

Antal lådor	1
ComfortClose	nej
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
höjd	1250 mm
antal hyllor	2
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Bredd	1000 mm
Handtag positionering	upptill
Skåpfronter	med fönsterförsedd dörr
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	100 kg
Djup	500 mm
effektiv höjd	1095 mm
vikt	72 kg
djup i G	20
lådornas effektiva djup	400 mm
lådornas effektiva djup i G	16
bredd i G	40
lådornas effektiva bredd	900 mm
lådornas effektiva bredd i G	36
Lådornas effektiva yta i G	36×16
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Dörröppningsvinkel	250 grad
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscynder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G	36×16G
Skåptyp	Basskåp

Produktslag	Hyllskåp
-------------	----------

Tillbehör

Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 40	940560 40
Set glidsäkra mattor för utdragslådor,Femdelad Dimension i G 36X16	951885 36X16
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 40G lådans fronthöjd 150 mm	940642 150
Matta till utdragslådor Dimension i G 36X16	951830 36X16
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 40G lådans fronthöjd 125 mm	940642 125
Hylla200 kg för skåp-/sektionsbredd i G 40	940590 40
Skjuthandtag till GridLine Typ GP11	914226 GP11
Sockel med avtagbar lucka, djup 20G,Höjd 150 mm Hurtsbredd i G 40	958146 40
Upplagsskiva av plywood Dimension i G 40X20	951985 40X20
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 40G lådans fronthöjd 75 mm	940642 75
Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 40	940552 40
Upplagsskiva av bambu Dimension i G 40X20	951980 40X20
Belysningsatts Basic för GridLine-skåp medSlagdörrar för skåphöjd 1250 mm	940501 1250
Belysningsatts Extended för GridLine-skåp medSlagdörrar, bredd 40G för skåphöjd 1000/1250 mm	940511 1000/1250
Räfflad gummimatta för utdragslådor Dimension i G 36X16	951910 36X16
Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 40	940550 40
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 40G lådans fronthöjd 100 mm	940642 100
Hyllkonsolsats för GridLine skåp20 delar Typ F	940559 F
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 40G lådans fronthöjd 300 mm	940642 300

Comfort Close utdragslådor, indragsdämpsystem
Bärförmåga utdragslåda 75 kg

950180 75

Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 40G
lådans fronthöjd 200 mm

940642 200