

Garant GRIDLINE

Överskåp med utdragslåda, dörrar helt av plåt, 36×16G, höjd: 1000mm**Beställningsdata**

Ordernummer	940111 1000
GTIN	4062406068806
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Utrustat skåp i 40×20G, med utdragslådor 36×16G.

Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Slagdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-skjuthandtag med stiftcylinderlås. **Nivelleringssockel** för basskåp med 4 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Skjuthandtag på basskåpet i den övre dörrhalvan, på överskåp i den undre dörrhalvan.

Utdragslådor fronthöjd 125 mm.

leveransinnehåll:

Skåp inklusive hyllor och utdragslådor.

Lackering:

Stomme och utdragslådostomme ljusgrå RAL 7035, dörrar och lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

Antal lådor	1
-------------	---

Djup	500 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Bredd	1000 mm
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	100 kg
Handtag positionering	nedtill
höjd	1000 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
ComfortClose	nej
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
vikt	64 kg
antal hyllor	2
Skåpfronter	dörr helt av plåt
effektiv höjd	845 mm
bredd i G	40
lådornas effektiva djup i G	16
lådornas effektiva bredd i G	36
djup i G	20
lådornas effektiva bredd	900 mm
lådornas effektiva djup	400 mm
Lådornas effektiva yta i G	36×16
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Dörröppningsvinkel	250 grad
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscynder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G	36×16G
Skåptyp	Överskåp

Produktslag

Hyllskåp

Tillbehör

Räfflad gummimatta för utdragslådor Dimension i G 36X16	951910 36X16
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 40G lådans fronthöjd 300 mm	940642 300
Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 40	940550 40
Comfort Close utdragslådor, indragsdämpsystem Bärförmåga utdragslåda 75 kg	950180 75
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 40G lådans fronthöjd 100 mm	940642 100
Set glidsäkra mattor för utdragslådor, Femdelad Dimension i G 36X16	951885 36X16
Hylla 200 kg för skåp-/sektionsbredd i G 40	940590 40
Hyllkonsolsats för GridLine skåp 20 delar Typ F	940559 F
Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 40	940560 40
Belysningsats Basic för GridLine-skåp med Slagdörrar för skåpshöjd 900/1000 mm	940501 900/1000
Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 40	940552 40
Skjuthandtag till GridLine Typ GP11	914226 GP11
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 40G lådans fronthöjd 200 mm	940642 200
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 40G lådans fronthöjd 125 mm	940642 125
Matta till utdragslådor Dimension i G 36X16	951830 36X16
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 40G lådans fronthöjd 150 mm	940642 150
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 40G lådans fronthöjd 75 mm	940642 75
Belysningsats Extended för GridLine-skåp med Slagdörrar, bredd 40G för skåpshöjd 1000/1250 mm	940511 1000/1250

