

Garant GRIDLINE

**Basskåp med fönsterförsedda dörrar, höjd: 750mm****Beställningsdata**

Ordernummer	940123 750
GTIN	4062406068905
Artikelklass	9GI

**Beskrivning****Utförande:**

Skåp med utrustning i 50×20G. Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Slagdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-skjuthandtag med stiftcylinderlås.

**Nivelleringssockel** på basskåp med 4 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Skjuthandtag på basskåpet i den övre dörrhalvan, på överskåp i den undre dörrhalvan.

**leveransinnehåll:**

Skåp inklusive hyllor.

**Lackering:**

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

**OBS!:**

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

**Teknisk beskrivning**

Djup	500 mm
höjd	750 mm
Skåpfronter	med fönsterförsedd dörr
effektiv höjd	595 mm
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja

Bredd	1250 mm
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	100 kg
vikt	70 kg
Handtag positionering	upptill
antal hyllor	1
ComfortClose	nej
djup i G	20
bredd i G	50
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Dörröppningsvinkel	250 grad
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skåptyp	Basskåp
Produktslag	Hyllskåp

## Tillbehör

Hyllkonsolsats för GridLine skåp20 delar Typ F	940559 F
Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 50	940552 50
Belysningsatts Extended för GridLine-skåp medSlagdörrar, bredd 30G för skåphöjd 750/800 mm	940510 750/800
Hylla200 kg för skåp-/sektionsbredd i G 50	940590 50
Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 50	940560 50
Belysningsatts Extended för GridLine-skåp medSlagdörrar, bredd 50G för skåphöjd 750/800 mm	940512 750/800
Upplagsskiva av bambu Dimension i G 50X20	951980 50X20

Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 50	940550 50
Skjuthandtag till GridLine Typ GP11	914226 GP11
Sockel med avtagbar lucka, djup 20G,Höjd 150 mm Hurtsbredd i G 50	958146 50
Upplagsskiva av plywood Dimension i G 50X20	951985 50X20