

Garant GRIDLINE

Basskåp med dörrar helt av plåt, höjd: 900mm**Beställningsdata**

Ordernummer	940121 900
GTIN	4062406068851
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Skåp med utrustning i 50×20G. Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Slagdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-skjuthandtag med stiftcylinderlås.

Nivelleringssockel på basskåp med 4 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Skjuthandtag på basskåpet i den övre dörrhalvan, på överskåp i den undre dörrhalvan.

leveransinnehåll:

Skåp inklusive hyllor.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

ComfortClose	nej
vikt	78 kg
antal hyllor	1
Bredd	1250 mm

Skåpfronter	dörr helt av plåt
höjd	900 mm
Handtag positionering	upptill
effektiv höjd	745 mm
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	100 kg
Djup	500 mm
djup i G	20
bredd i G	50
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Dörröppningsvinkel	250 grad
Höjdinställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skåptyp	Basskåp
Produktslag	Hyllskåp

Tillbehör

Skjuthandtag till GridLine Typ GP11	914226 GP11
Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 50	940560 50
Belysningsatts Extended för GridLine-skåp med Slagdörrar, bredd 50G för skåphöjd 900 mm	940512 900
Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 50	940550 50
Sockel med avtagbar lucka, djup 20G, Höjd 150 mm Hurtsbredd i G 50	958146 50
	940510 900

Belysningsatts Extended för GridLine-skåp med Slagdörrar,
bredd 30G för skåpshöjd 900 mm

Hylla 200 kg för skåp-/sektionsbredd i G 50	940590 50
Hyllkonsolsats för GridLine skåp 20 delar Typ F	940559 F
Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 50	940552 50
Upplagsskiva av bambu Dimension i G 50X20	951980 50X20
Upplagsskiva av plywood Dimension i G 50X20	951985 50X20