

Garant GRIDLINE

Basskåp med dörrar helt av plåt, höjd: 750mm**Beställningsdata**

Ordernummer	940121 750
GTIN	4062406068837
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Skåp med utrustning i 50×20G. Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Slagdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-skjuthandtag med stiftcylinderlås.

Nivelleringssockel på basskåp med 4 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Skjuthandtag på basskåpet i den övre dörrhalvan, på överskåp i den undre dörrhalvan.

leveransinnehåll:

Skåp inklusive hyllor.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

antal hyllor	1
Bredd	1250 mm
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	100 kg
effektiv höjd	595 mm

Skåpfronter	dörr helt av plåt
Handtag positionering	upptill
vikt	70 kg
ComfortClose	nej
höjd	750 mm
Djup	500 mm
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
bredd i G	50
djup i G	20
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Dörröppningsvinkel	250 grad
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skåptyp	Basskåp
Produktslag	Hyllskåp

Tillbehör

Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 50	940550 50
Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 50	940560 50
Hyllkonsolsats för GridLine skåp20 delar Typ F	940559 F
Sockel med avtagbar lucka, djup 20G,Höjd 150 mm Hurtsbredd i G 50	958146 50
Hylla200 kg för skåp-/sektionsbredd i G 50	940590 50
Upplagsskiva av plywood Dimension i G 50X20	951985 50X20
Skjuthandtag till GridLine Typ GP11	914226 GP11

Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 50	940552 50
Belysningsatts Extended för GridLine-skåp med Slagdörrar, bredd 30G för skåpshöjd 750/800 mm	940510 750/800
Belysningsatts Extended för GridLine-skåp med Slagdörrar, bredd 50G för skåpshöjd 750/800 mm	940512 750/800
Upplagsskiva av bambu Dimension i G 50X20	951980 50X20