

Garant GRIDLINE

Basskåp med fönsterförsedda skjutdörrar, höjd: 2000mm**Beställningsdata**

Ordernummer	940127 2000
GTIN	4062406069100
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Skåp med utrustning i 50×20G. Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Skjutdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-skjuthandtag med stiftcylinderlås. Fasthållning av skjutdörrarna i ändlägen (öppna/stängda). **Nivelleringssockel** på basskåp med 4 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Skjuthandtag på basskåpet i den övre dörrhalvan, på överskåp i den undre dörrhalvan.

leveransinnehåll:

Skåp inklusive hyllor.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.
Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

Handtag positionering	i mitten
Skåpfronter	med fönsterförsedd skjutdörr

Bredd	1250 mm
ComfortClose	nej
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
vikt	156 kg
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	100 kg
effektiv höjd	1845 mm
bredd i G	50
antal hyllor	5
Djup	500 mm
höjd	2000 mm
djup i G	20
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skåptyp	Basskåp
Produktslag	Hyllskåp

Tillbehör

Belysningsatts Extended för GridLine-skåp med Skjutdörrar, bredd 50G för skåphöjd 2000 mm	940513 2000
Hylla 200 kg för skåp-/sektionsbredd i G 50	940590 50
Låsplatta till GridLine Typ GP21	914227 GP21
Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 50	940552 50
Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 50	940550 50
	958146 50

Sockel med avtagbar lucka, djup 20G,Höjd 150 mm
Hurtsbredd i G 50

Hyllkonsolsats för GridLine skåp20 delar Typ F

940559 F

Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 50

940560 50