

Garant GRIDLINE

**Basskåp med fönsterförsedda skjutdörrar, höjd: 1250mm****Beställningsdata**

Ordernummer	940127 1250
GTIN	4062406069087
Artikelklass	9GI

**Beskrivning****Utförande:**

Skåp med utrustning i 50×20G. Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Skjutdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-skjuthandtag med stiftcylinderlås. Fasthållning av skjutdörrarna i ändlägen (öppna/stängda). **Nivelleringssockel** på basskåp med 4 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Skjuthandtag på basskåpet i den övre dörrhalvan, på överskåp i den undre dörrhalvan.

**leveransinnehåll:**

Skåp inklusive hyllor.

**Lackering:**

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

**OBS!:**

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.  
Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

**Teknisk beskrivning**

Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	100 kg
Handtag positionering	upptill

vikt	102 kg
Skåpfronter	med fönsterförsedd skjutdörr
antal hyllor	2
ComfortClose	nej
Djup	500 mm
bredd i G	50
höjd	1250 mm
djup i G	20
Bredd	1250 mm
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
effektiv höjd	1095 mm
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skåptyp	Basskåp
Produktslag	Hyllskåp

## Tillbehör

Låsplatta till GridLine Typ GP21	914227 GP21
Upplagsskiva av bambu Dimension i G 50X20	951980 50X20
Belysningsatts Extended för GridLine-skåp medSkjutdörrar, bredd 50G för skåphöjd 1000/1250 mm	940513 1000/1250
Hylla200 kg för skåp-/sektionsbredd i G 50	940590 50
Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 50	940550 50
Upplagsskiva av plywood Dimension i G 50X20	951985 50X20

Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 50	940552 50
Hyllkonsolsats för GridLine skåp20 delar Typ F	940559 F
Sockel med avtagbar lucka, djup 20G,Höjd 150 mm Hurtsbredd i G 50	958146 50
Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 50	940560 50