

Garant GRIDLINE

Basskåp med skjutdörrar helt av plåt, höjd: 900mm**Beställningsdata**

Ordernummer	940125 900
GTIN	4062406068998
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Skåp med utrustning i 50×20G. Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Skjutdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-skjuthandtag med stiftcylinderlås. Fasthållning av skjutdörrarna i ändlägen (öppna/stängda). **Nivelleringssockel** på basskåp med 4 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Skjuthandtag på basskåpet i den övre dörrhalvan, på överskåp i den undre dörrhalvan.

leveransinnehåll:

Skåp inklusive hyllor.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.
Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

effektiv höjd	745 mm
höjd	900 mm
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja

ComfortClose	nej
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	100 kg
Handtag positionering	upptill
djup i G	20
vikt	78 kg
Skåpfronter	skjutdörr helt av plåt
antal hyllor	1
bredd i G	50
Djup	500 mm
Bredd	1250 mm
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Höjdinställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skåptyp	Basskåp
Produktslag	Hyllskåp

Tillbehör

Upplagsskiva av bambu Dimension i G 50X20	951980 50X20
Hylla200 kg för skåp-/sektionsbredd i G 50	940590 50
Upplagsskiva av plywood Dimension i G 50X20	951985 50X20
Belysningsatts Extended för GridLine-skåp medSkjutdörrar, bredd 50G för skåphöjd 900 mm	940513 900
Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 50	940550 50
Sockel med avtagbar lucka, djup 20G,Höjd 150 mm Hurtsbredd i G 50	958146 50

Låsplatta till GridLine Typ GP21	914227 GP21
Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 50	940560 50
Hyllkonsolsats för GridLine skåp20 delar Typ F	940559 F
Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 50	940552 50