

Garant GRIDLINE

Basskåp med fönsterförsedda skjutdörrar, höjd: 750mm**Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 940127 750 |
| GTIN | 4062406069049 |
| Artikelklass | 9GI |

Beskrivning**Utförande:**

Skåp med utrustning i 50×20G. Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Skjutdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-skjuthandtag med stiftcylinderlås. Fasthållning av skjutdörrarna i ändlägen (öppna/stängda). **Nivelleringssockel** på basskåp med 4 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Skjuthandtag på basskåpet i den övre dörrhalvan, på överskåp i den undre dörrhalvan.

leveransinnehåll:

Skåp inklusive hyllor.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.
Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------|------------------------------|
| Djup | 500 mm |
| Skåpfronter | med fönsterförsedd skjutdörr |
| vikt | 70 kg |
| ComfortClose | nej |
| höjd | 750 mm |

| | |
|--|--|
| djup i G | 20 |
| Elektroniskt låssystem – kan riggas om | ja |
| bredd i G | 50 |
| Bredd | 1250 mm |
| Handtag positionering | upptill |
| antal hyllor | 1 |
| effektiv höjd | 595 mm |
| Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) | 100 kg |
| Materialtjocklek | 0,9 mm |
| Bärförmåga invändigt i skåpstomme | 1000 kg |
| Höjdställning i raster | 25 mm |
| Cylinderlås | modulär låscylinder |
| Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Skåptyp | Basskåp |
| Produktslag | Hyllskåp |

Tillbehör

| | |
|--|----------------|
| Hyllkonsolsats för GridLine skåp20 delar Typ F | 940559 F |
| Låsplatta till GridLine Typ GP21 | 914227 GP21 |
| Upplagsskiva av bambu Dimension i G 50X20 | 951980 50X20 |
| Belysningsset Extended för GridLine-skåp medSkjutdörrar, bredd 50G för skåphöjd 750/800 mm | 940513 750/800 |
| Upplagsskiva av plywood Dimension i G 50X20 | 951985 50X20 |
| Hylla200 kg för skåp-/sektionsbredd i G 50 | 940590 50 |
| Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 50 | 940560 50 |
| Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 50 | 940550 50 |
| | 958146 50 |

Sockel med avtagbar lucka, djup 20G,Höjd 150 mm
Hurtsbredd i G 50

Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 50

940552 50