


**Spiralborrar HSS nr 114000 som påfyllningsatts, obelagd, Typ: 6-10****Beställningsdata**

Ordernummer	115020 6-10
GTIN	4045197024107
Artikelklass	12B

Beskrivning**Utförande:**

Sammansatt av spiralborr DIN 338.

Invändig: nej

Skaft: Cylindriskt skaft

Antal skär Z: 2

Borrområde: 6 - 10 mm

Antal borrar: 41

intervall mellan borrar: 0,1 mm

Teknisk beskrivning

Borrområde	6 - 10 mm
intervall mellan borrar	0,1 mm
Antal borrar	41
Skaft	Cylindriskt skaft
Antal skär Z	2
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS
Typ	N
Tolerans nom.-Ø	h8

Spetsvinkel	118 grad
Invändig	nej
med kassett	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Spiralborr

Tillbehör

Spiralborr HSS rullvalsad N Ø DC h8 7,9 mm	114000 7,9
Spiralborr HSS rullvalsad N Ø DC h8 9,1 mm	114000 9,1
Spiralborr HSS rullvalsad N Ø DC h8 6,5 mm	114000 6,5
Spiralborr HSS rullvalsad N Ø DC h8 9 mm	114000 9
Spiralborr HSS rullvalsad N Ø DC h8 8,7 mm	114000 8,7
Spiralborr HSS rullvalsad N Ø DC h8 7 mm	114000 7
Spiralborr HSS rullvalsad N Ø DC h8 9,2 mm	114000 9,2
Spiralborr HSS rullvalsad N Ø DC h8 6,6 mm	114000 6,6
Spiralborr HSS rullvalsad N Ø DC h8 9,7 mm	114000 9,7
Spiralborr HSS rullvalsad N Ø DC h8 9,3 mm	114000 9,3
Spiralborr HSS rullvalsad N Ø DC h8 9,8 mm	114000 9,8
Spiralborr HSS rullvalsad N Ø DC h8 9,6 mm	114000 9,6
Spiralborr HSS rullvalsad N Ø DC h8 7,4 mm	114000 7,4
Spiralborr HSS rullvalsad N Ø DC h8 6,3 mm	114000 6,3
Spiralborr HSS rullvalsad N Ø DC h8 7,2 mm	114000 7,2
Spiralborr HSS rullvalsad N Ø DC h8 6,2 mm	114000 6,2
Spiralborr HSS rullvalsad N Ø DC h8 10 mm	114000 10
Spiralborr HSS rullvalsad N Ø DC h8 9,4 mm	114000 9,4
Spiralborr HSS rullvalsad N Ø DC h8 6 mm	114000 6
Spiralborr HSS rullvalsad N Ø DC h8 7,3 mm	114000 7,3
Spiralborr HSS rullvalsad N Ø DC h8 8,8 mm	114000 8,8

Spiralborr HSS rullvalsad N Ø DC h8 8 mm	114000 8
Spiralborr HSS rullvalsad N Ø DC h8 7,6 mm	114000 7,6
Spiralborr HSS rullvalsad N Ø DC h8 8,4 mm	114000 8,4
Spiralborr HSS rullvalsad N Ø DC h8 9,9 mm	114000 9,9
Spiralborr HSS rullvalsad N Ø DC h8 7,5 mm	114000 7,5
Spiralborr HSS rullvalsad N Ø DC h8 8,9 mm	114000 8,9
Spiralborr HSS rullvalsad N Ø DC h8 6,9 mm	114000 6,9
Spiralborr HSS rullvalsad N Ø DC h8 6,4 mm	114000 6,4
Spiralborr HSS rullvalsad N Ø DC h8 9,5 mm	114000 9,5
Spiralborr HSS rullvalsad N Ø DC h8 8,6 mm	114000 8,6
Spiralborr HSS rullvalsad N Ø DC h8 7,1 mm	114000 7,1
Spiralborr HSS rullvalsad N Ø DC h8 8,1 mm	114000 8,1
Spiralborr HSS rullvalsad N Ø DC h8 8,2 mm	114000 8,2
Spiralborr HSS rullvalsad N Ø DC h8 8,3 mm	114000 8,3
Spiralborr HSS rullvalsad N Ø DC h8 7,8 mm	114000 7,8
Spiralborr HSS rullvalsad N Ø DC h8 6,7 mm	114000 6,7
Spiralborr HSS rullvalsad N Ø DC h8 8,5 mm	114000 8,5
Spiralborr HSS rullvalsad N Ø DC h8 7,7 mm	114000 7,7
Spiralborr HSS rullvalsad N Ø DC h8 6,8 mm	114000 6,8
Spiralborr HSS rullvalsad N Ø DC h8 6,1 mm	114000 6,1