

Garant GRIDLINE

**Överskåp med fönsterförsedda dörrar, höjd: 750mm****Beställningsdata**

Ordernummer	940133 750
GTIN	4062406069155
Artikelklass	9GI

**Beskrivning****Utförande:**

Skåp med utrustning i 50×20G. Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Slagdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-skjuthandtag med stiftcylinderlås.

**Nivelleringssockel** på basskåp med 4 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Skjuthandtag på basskåpet i den övre dörrhalvan, på överskåp i den undre dörrhalvan.

**leveransinnehåll:**

Skåp inklusive hyllor.

**Lackering:**

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

**OBS!:**

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

**Teknisk beskrivning**

Bredd	1250 mm
höjd	750 mm
vikt	70 kg
Skåpfronter	med fönsterförsedd dörr

Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	100 kg
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Handtag positionering	nedtill
ComfortClose	nej
antal hyllor	1
Djup	500 mm
effektiv höjd	595 mm
djup i G	20
bredd i G	50
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Dörröppningsvinkel	250 grad
Höjdinställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skåptyp	Överskåp
Produktslag	Hyllskåp

## Tillbehör

Skjuthandtag till GridLine Typ GP11	914226 GP11
Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 50	940560 50
Belysningsatts Extended för GridLine-skåp med Slagdörrar, bredd 30G för skåphöjd 750/800 mm	940510 750/800
Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 50	940552 50
Hyllkonsolsatts för GridLine skåp20 delar Typ F	940559 F
Belysningsatts Extended för GridLine-skåp med Slagdörrar, bredd 50G för skåphöjd 750/800 mm	940512 750/800

Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 50	940550 50
Hylla200 kg för skåp-/sektionsbredd i G 50	940590 50