

Garant GRIDLINE

Överskåp med dörrar helt av plåt, höjd: 750mm**Beställningsdata**

Ordernummer	940131 750
GTIN	4062406069124
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Skåp med utrustning i 50×20G. Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Slagdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-skjuthandtag med stiftcylinderlås.

Nivelleringssockel på basskåp med 4 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Skjuthandtag på basskåpet i den övre dörrhalvan, på överskåp i den undre dörrhalvan.

leveransinnehåll:

Skåp inklusive hyllor.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	100 kg
Handtag positionering	nedtill
Skåpfronter	dörr helt av plåt

höjd	750 mm
effektiv höjd	595 mm
Bredd	1250 mm
ComfortClose	nej
vikt	70 kg
Djup	500 mm
antal hyllor	1
bredd i G	50
djup i G	20
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Dörröppningsvinkel	250 grad
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skåptyp	Överskåp
Produktslag	Hyllskåp

Tillbehör

Hyllkonsolsats för GridLine skåp20 delar Typ F	940559 F
Belysningsssats Extended för GridLine-skåp medSlagdörrar, bredd 30G för skåpshöjd 750/800 mm	940510 750/800
Belysningsssats Extended för GridLine-skåp medSlagdörrar, bredd 50G för skåpshöjd 750/800 mm	940512 750/800
Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 50	940560 50
Skjuthandtag till GridLine Typ GP11	914226 GP11
Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 50	940552 50
Hylla200 kg för skåp-/sektionsbredd i G 50	940590 50

Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 50

940550 50