

Garant GRIDLINE

Överskåp med fönsterförsedda dörrar, höjd: 500mm**Beställningsdata**

Ordernummer	940133 500
GTIN	4062406069148
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Skåp med utrustning i 50×20G. Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Slagdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-skjuthandtag med stiftcylinderlås.

Nivelleringssockel på basskåp med 4 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Skjuthandtag på basskåpet i den övre dörrhalvan, på överskåp i den undre dörrhalvan.

leveransinnehåll:

Skåp inklusive hyllor.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

Handtag positionering	nedtill
effektiv höjd	345 mm
Djup	500 mm
höjd	500 mm
Bredd	1250 mm
antal hyllor	1

Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
vikt	52 kg
ComfortClose	nej
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	100 kg
Skåpfronter	med fönsterförsedd dörr
djup i G	20
bredd i G	50
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Dörröppningsvinkel	250 grad
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscyliner
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skåptyp	Överskåp
Produktslag	Hyllskåp

Tillbehör

Skjuthandtag till GridLine Typ GP11	914226 GP11
Hylla 200 kg för skåp-/sektionsbredd i G 50	940590 50
Hyllkonsolsats för GridLine skåp 20 delar Typ F	940559 F
Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 50	940552 50
Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 50	940560 50
Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 50	940550 50