

Garant GRIDLINE

**Överskåp med fönsterförsedda skjutdörrar, höjd: 750mm****Beställningsdata**

Ordernummer	940137 750
GTIN	4062406069216
Artikelklass	9GI

**Beskrivning****Utförande:**

Skåp med utrustning i 50×20G. Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Skjutdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-skjuthandtag med stiftcylinderlås. Fasthållning av skjuthandtag i ändlägen (öppna/stängda). **Nivelleringssockel** på basskåp med 4 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Skjuthandtag på basskåpet i den övre dörrhalvan, på överskåp i den undre dörrhalvan.

**leveransinnehåll:**

Skåp inklusive hyllor.

**Lackering:**

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda**.

**OBS!:**

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.  
Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

**Teknisk beskrivning**

Djup	500 mm
Handtag positionering	nedtill
ComfortClose	nej
Skåpfronter	med fönsterförsedd skjutdörr
antal hyllor	1

djup i G	20
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	100 kg
höjd	750 mm
Bredd	1250 mm
vikt	70 kg
effektiv höjd	595 mm
bredd i G	50
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscynder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skåptyp	Överskåp
Produktslag	Hyllskåp

## Tillbehör

Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 50	940550 50
Låsplatta till GridLine Typ GP21	914227 GP21
Belysningsatts Extended för GridLine-skåp medSkjutdörrar, bredd 50G för skåphöjd 750/800 mm	940513 750/800
Hyllkonsolsatts för GridLine skåp20 delar Typ F	940559 F
Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 50	940552 50
Hylla200 kg för skåp-/sektionsbredd i G 50	940590 50
Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 50	940560 50