

Garant GRIDLINE

Överskåp med skjutdörrar helt av plåt, höjd: 750mm**Beställningsdata**

Ordernummer	940135 750
GTIN	4062406069186
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Skåp med utrustning i 50×20G. Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Skjutdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-skjuthandtag med stiftcylinderlås. Fasthållning av skjutdörrarna i ändlägen (öppna/stängda). **Nivelleringssockel** på basskåp med 4 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Skjuthandtag på basskåpet i den övre dörrhalvan, på överskåp i den undre dörrhalvan.

leveransinnehåll:

Skåp inklusive hyllor.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.
Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

Skåpfronter	skjutdörr helt av plåt
antal hyllor	1
Bredd	1250 mm
vikt	70 kg
djup i G	20

Djup	500 mm
Handtag positionering	nedtill
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	100 kg
höjd	750 mm
ComfortClose	nej
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
effektiv höjd	595 mm
bredd i G	50
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscynder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skåptyp	Överskåp
Produktslag	Hyllskåp

Tillbehör

Hyllkonsolsats för GridLine skåp20 delar Typ F	940559 F
Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 50	940550 50
Hylla200 kg för skåp-/sektionsbredd i G 50	940590 50
Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 50	940552 50
Låsplatta till GridLine Typ GP21	914227 GP21
Belysningsatts Extended för GridLine-skåp medSkjutdörrar, bredd 50G för skåpshöjd 750/800 mm	940513 750/800
Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 50	940560 50