

Garant**Skivfräs med krage Bredd ap 12 mm, Ø D: 125Lmm****Beställningsdata**

Ordernummer	218567 125L
GTIN	4045197707536
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Skivfräs av robust specialstål för mindre vibrationer.

Användningsdata:

För spår- och slitsfräsning. Kan användas för plana eller ej plana spårbottnar.

Reservdel:

Nr 219984 (TX15; 2,2 Nm).

OBS!:

Använd GARANT momentskruvdragare TQ nr 211750 storlek 2,2 med klinga nr 674252 storlek IP15.

Skivfräsar kan anskaffas upp till $\varnothing D = 200$ mm.

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	SNHX
total längd L_{tot}	50 mm
maximalt inskärsdjup $a_{e\ max}$	29,7 mm
effektivt antal skär Z_{eff}	6

Skär-Ø D _c	125 mm
Spänn diameter d ₁	59 mm
FästhålsØ	32 mm
Antal vändskärspeltor	12
Skaftutförande	med hål
Invändig	nej
Verktogsbyte	PowerCard
ISO-kod vändskär	SN.. 1207
Skruvsats för vändskär	219984 (IP15; 2,2 Nm)
Produktslag	Skivfräsar

Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,2 Nm	211750 2,2
Vändskärsskruvsats 10 delar	219984