

Garant GRIDLINE

Basskåp med skjutdörrar helt av plåt, höjd: 2000mm**Beställningsdata**

Ordernummer	940165 2000
GTIN	4062406069759
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Skåp med utrustning i 60×20G. Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Skjutdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-handtag med stiftcylinderlås. Fasthållning av skjutdörrarna i ändlägen (öppna/stängda). **Nivelleringssockel** på basskåp med 8 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Skjuthandtag på basskåp i den övre dörrhalvan, på överskåp i den undre dörrhalvan.

leveransinnehåll:

Skåp inklusive hyllor.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.
Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

ComfortClose	nej
Bredd	1500 mm

antal hyllor	10
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Djup	500 mm
effektiv höjd	1863 mm
höjd	2000 mm
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	100 kg
vikt	171 kg
Skåpfronter	skjutdörr helt av plåt
Handtag positionering	i mitten
djup i G	20
bredd i G	60
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skåptyp	Basskåp
Produktslag	Hyllskåp

Tillbehör

Utdragslåda för skjutdörrskåp,Bredd 30G lådans fronthöjd 100 mm	940651 100
Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 30	940560 30
Utdragslåda för skjutdörrskåp,Bredd 30G lådans fronthöjd 200 mm	940651 200
Låsplatta till GridLine Typ GP21	914227 GP21
	958146 60

Sockel med avtagbar lucka, djup 20G,Höjd 150 mm
Hurtsbredd i G 60

Hyllkonsolsats för GridLine skåp20 delar Typ F

940559 F

Utdragslåda för skjutdörrskåp,Bredd 30G lådans fronthöjd
125 mm

940651 125

Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 30

940552 30

Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 30

940550 30

Utdragslåda för skjutdörrskåp,Bredd 30G lådans fronthöjd
75 mm

940651 75

Utdragslåda för skjutdörrskåp,Bredd 30G lådans fronthöjd
150 mm

940651 150

Utdragslåda för skjutdörrskåp,Bredd 30G lådans fronthöjd
300 mm

940651 300

Hylla200 kg för skåp-/sektionsbredd i G 30

940590 30

Belysningsats Extended för GridLine-skåp medSkjutdörrar,
bredd 60G för skåpshöjd 2000 mm

940514 2000