

Garant GRIDLINE

Basskåp med skjutdörrar helt av plåt, höjd: 1500mm**Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 940165 1500 |
| GTIN | 4062406069742 |
| Artikelklass | 9GI |

Beskrivning**Utförande:**

Skåp med utrustning i 60×20G. Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Skjutdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-handtag med stiftcylinderlås. Fasthållning av skjutdörrarna i ändlägen (öppna/stängda). **Nivelleringssockel** på basskåp med 8 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Skjuthandtag på basskåp i den övre dörrhalvan, på överskåp i den undre dörrhalvan.

leveransinnehåll:

Skåp inklusive hyllor.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.
Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------|------------------------|
| ComfortClose | nej |
| Skåpfronter | skjutdörr helt av plåt |

| | |
|--|--|
| höjd | 1500 mm |
| Bredd | 1500 mm |
| djup i G | 20 |
| effektiv höjd | 1363 mm |
| Handtag positionering | upptill |
| Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) | 100 kg |
| Djup | 500 mm |
| Elektroniskt låssystem – kan riggas om | ja |
| vikt | 135 kg |
| antal hyllor | 6 |
| bredd i G | 60 |
| Materialtjocklek | 0,9 mm |
| Bärförmåga invändigt i skåpstomme | 1000 kg |
| Höjdställning i raster | 25 mm |
| Cylinderlås | modulär låscylinder |
| Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Skåptyp | Basskåp |
| Produktslag | Hyllskåp |

Tillbehör

| | |
|---|------------|
| Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 30G lådans fronthöjd 200 mm | 940651 200 |
| Sockel med avtagbar lucka, djup 20G, Höjd 150 mm Hurtsbredd i G 60 | 958146 60 |
| Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 30G lådans fronthöjd 150 mm | 940651 150 |
| Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 30 | 940560 30 |

| | |
|--|--------------|
| Utdragslåda för skjutdörrskåp,Bredd 30G lådans fronthöjd 75 mm | 940651 75 |
| Upplagsskiva av plywood Dimension i G 60X20 | 951985 60X20 |
| Utdragslåda för skjutdörrskåp,Bredd 30G lådans fronthöjd 125 mm | 940651 125 |
| Utdragslåda för skjutdörrskåp,Bredd 30G lådans fronthöjd 100 mm | 940651 100 |
| Utdragslåda för skjutdörrskåp,Bredd 30G lådans fronthöjd 300 mm | 940651 300 |
| Upplagsskiva av bambu Dimension i G 60X20 | 951980 60X20 |
| Hyllkonsolsats för GridLine skåp20 delar Typ F | 940559 F |
| Hylla200 kg för skåp-/sektionsbredd i G 30 | 940590 30 |
| Belysningsats Extended för GridLine-skåp medSkjutdörrar, bredd 60G för skåpshöjd 1500 mm | 940514 1500 |
| Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 30 | 940550 30 |
| Låsplatta till GridLine Typ GP21 | 914227 GP21 |
| Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 30 | 940552 30 |