

Garant GRIDLINE

**Basskåp med skjutdörrar helt av plåt, höjd: 1250mm****Beställningsdata**

Ordernummer	940165 1250
GTIN	4062406069735
Artikelklass	9GI

**Beskrivning****Utförande:**

Skåp med utrustning i 60×20G. Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Skjutdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-handtag med stiftcylinderlås. Fasthållning av skjutdörrarna i ändlägen (öppna/stängda). **Nivelleringssockel** på basskåp med 8 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Skjuthandtag på basskåp i den övre dörrhalvan, på överskåp i den undre dörrhalvan.

**leveransinnehåll:**

Skåp inklusive hyllor.

**Lackering:**

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

**OBS!:**

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

**Teknisk beskrivning**

vikt	105 kg
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	100 kg
bredd i G	60

djup i G	20
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Djup	500 mm
Bredd	1500 mm
Skåpfronter	skjutdörr helt av plåt
ComfortClose	nej
Handtag positionering	upptill
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscynder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skåptyp	Basskåp
Produktslag	Hyllskåp

## Tillbehör

Hylla 200 kg för skåp-/sektionsbredd i G 30	940590 30
Upplagsskiva av bambu Dimension i G 60X20	951980 60X20
Belysningsatts Extended för GridLine-skåp med Skjutdörrar, bredd 60G för skåphöjd 1000/1250 mm	940514 1000/1250
Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 30	940560 30
Uttagsskåp för skjutdörrskåp, Bredd 30G lådans fronthöjd 200 mm	940651 200
Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 30	940550 30
Uttagsskåp för skjutdörrskåp, Bredd 30G lådans fronthöjd 100 mm	940651 100
Låsplatta till GridLine Typ GP21	914227 GP21
Upplagsskiva av plywood Dimension i G 60X20	951985 60X20

Utdragslåda för skjutdörrskåp,Bredd 30G lådans fronthöjd 75 mm	940651 75
Utdragslåda för skjutdörrskåp,Bredd 30G lådans fronthöjd 150 mm	940651 150
Utdragslåda för skjutdörrskåp,Bredd 30G lådans fronthöjd 300 mm	940651 300
Hyllkonsolsats för GridLine skåp20 delar Typ F	940559 F
Utdragslåda för skjutdörrskåp,Bredd 30G lådans fronthöjd 125 mm	940651 125
Sockel med avtagbar lucka, djup 20G,Höjd 150 mm Hurtsbredd i G 60	958146 60
Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 30	940552 30