


Garant GRIDLINE

Basskåp med skjutdörrar helt av plåt, höjd: 800mm**Beställningsdata**

Ordernummer	940165 800
GTIN	4062406069605
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Skåp med utrustning i 60×20G. Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Skjutdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-handtag med stiftcylinderlås. Fasthållning av skjutdörrarna i ändlägen (öppna/stängda). **Nivelleringssockel** på basskåp med 8 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Skjuthandtag på basskåp i den övre dörrhalvan, på överskåp i den undre dörrhalvan.

leveransinnehåll:

Skåp inklusive hyllor.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda**.

OBS!:

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.
Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

effektiv höjd	663 mm
ComfortClose	nej
bredd i G	60
Skåpfronter	skjutdörr helt av plåt
Djup	500 mm

Handtag positionering	upptill
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	100 kg
höjd	800 mm
Bredd	1500 mm
vikt	77 kg
djup i G	20
antal hyllor	2
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscynder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skåptyp	Basskåp
Produktslag	Hyllskåp

Tillbehör

Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 30	940552 30
Hyllkonsolsats för GridLine skåp20 delar Typ F	940559 F
Upplagsskiva av bambu Dimension i G 60X20	951980 60X20
Upplagsskiva av plywood Dimension i G 60X20	951985 60X20
Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 30	940560 30
Belysningsatts Extended för GridLine-skåp medSkjutdörrar, bredd 60G för skåphöjd 750/800 mm	940514 750/800
Utdragslåda för skjutdörrskåp,Bredd 30G lådans fronthöjd 75 mm	940651 75
	940651 100

Utdragslåda för skjutdörrskåp,Bredd 30G lådans fronthöjd
100 mm

Sockel med avtagbar lucka, djup 20G,Höjd 150 mm
Hurtsbredd i G 60

958146 60

Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 30

940550 30

Utdragslåda för skjutdörrskåp,Bredd 30G lådans fronthöjd
125 mm

940651 125

Hylla200 kg för skåp-/sektionsbredd i G 30

940590 30

Utdragslåda för skjutdörrskåp,Bredd 30G lådans fronthöjd
300 mm

940651 300

Utdragslåda för skjutdörrskåp,Bredd 30G lådans fronthöjd
200 mm

940651 200

Låsplatta till GridLine Typ GP21

914227 GP21

Utdragslåda för skjutdörrskåp,Bredd 30G lådans fronthöjd
150 mm

940651 150