

Garant GRIDLINE

Basskåp med skjutdörrar helt av plåt, höjd: 1000mm**Beställningsdata**

Ordernummer	940165 1000
GTIN	4062406069728
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Skåp med utrustning i 60×20G. Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Skjutdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-handtag med stiftcylinderlås. Fasthållning av skjutdörrarna i ändlägen (öppna/stängda). **Nivelleringssockel** på basskåp med 8 individuellt inställbara fötter för utjämnning av ojämnheter i underlaget. Skjuthandtag på basskåp i den övre dörrhalvan, på överskåp i den undre dörrhalvan.

leveransinnehåll:

Skåp inklusive hyllor.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Skåpfronter	skjutdörr helt av plåt
antal hyllor	4
effektiv höjd	863 mm

Djup	500 mm
Handtag positionering	upptill
djup i G	20
ComfortClose	nej
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	100 kg
vikt	93 kg
höjd	1000 mm
bredd i G	60
Bredd	1500 mm
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skåptyp	Basskåp
Produktslag	Hyllskåp

Tillbehör

Utdragslåda för skjutdörrskåp,Bredd 30G lådans fronthöjd 75 mm	940651 75
Utdragslåda för skjutdörrskåp,Bredd 30G lådans fronthöjd 300 mm	940651 300
Belysningsatts Extended för GridLine-skåp medSkjutdörrar, bredd 60G för skåphöjd 1000/1250 mm	940514 1000/1250
Hyllkonsolsatts för GridLine skåp20 delar Typ F	940559 F
Utdragslåda för skjutdörrskåp,Bredd 30G lådans fronthöjd 100 mm	940651 100
	940651 200

Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 30G lådans fronthöjd 200 mm

Hylla 200 kg för skåp-/sektionsbredd i G 30

940590 30

Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 30

940552 30

Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 30G lådans fronthöjd 125 mm

940651 125

Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 30

940550 30

Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 30

940560 30

Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 30G lådans fronthöjd 150 mm

940651 150

Låsplatta till GridLine Typ GP21

914227 GP21

Sockel med avtagbar lucka, djup 20G, Höjd 150 mm
Hurtsbredd i G 60

958146 60

Upplagsskiva av bambu Dimension i G 60X20

951980 60X20

Upplagsskiva av plywood Dimension i G 60X20

951985 60X20