

Garant GRIDLINE

Basskåp med fönsterförsedda skjutdörrar, höjd: 900mm**Beställningsdata**

Ordernummer	940167 900
GTIN	4062406069780
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Skåp med utrustning i 60×20G. Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Skjutdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-handtag med stiftcylinderlås. Fasthållning av skjutdörrarna i ändlägen (öppna/stängda). **Nivelleringssockel** på basskåp med 8 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Skjuthandtag på basskåp i den övre dörrhalvan, på överskåp i den undre dörrhalvan.

leveransinnehåll:

Skåp inklusive hyllor.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.
Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
djup i G	20
ComfortClose	nej
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	100 kg
Djup	500 mm

Handtag positionering	upptill
vikt	82 kg
bredd i G	60
antal hyllor	2
effektiv höjd	763 mm
höjd	900 mm
Bredd	1500 mm
Skåpfronter	med fönsterförsedd skjutdörr
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skåptyp	Basskåp
Produktslag	Hyllskåp

Tillbehör

Sockel med avtagbar lucka, djup 20G,Höjd 150 mm Hurtsbredd i G 60	958146 60
Utdragslåda för skjutdörrskåp,Bredd 30G lådans fronthöjd 150 mm	940651 150
Upplagsskiva av plywood Dimension i G 60X20	951985 60X20
Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 30	940552 30
Låsplatta till GridLine Typ GP21	914227 GP21
Hylla200 kg för skåp-/sektionsbredd i G 30	940590 30
Upplagsskiva av bambu Dimension i G 60X20	951980 60X20
Hyllkonsolsats för GridLine skåp20 delar Typ F	940559 F
	940651 100

Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 30G lådans fronthöjd
100 mm

Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 30G lådans fronthöjd
300 mm

940651 300

Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 30

940550 30

Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 30

940560 30

Belysningsatts Extended för GridLine-skåp med Skjutdörrar,
bredd 60G för skåphöjd 900 mm

940514 900

Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 30G lådans fronthöjd
200 mm

940651 200

Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 30G lådans fronthöjd
125 mm

940651 125

Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 30G lådans fronthöjd
75 mm

940651 75