

Garant GRIDLINE

Basskåp med fönsterförsedda skjutdörrar, höjd: 1250mm**Beställningsdata**

Ordernummer	940167 1250
GTIN	4062406069803
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Skåp med utrustning i 60×20G. Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Skjutdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-handtag med stiftcylinderlås. Fasthållning av skjutdörrarna i ändlägen (öppna/stängda). **Nivelleringssockel** på basskåp med 8 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Skjuthandtag på basskåp i den övre dörrhalvan, på överskåp i den undre dörrhalvan.

leveransinnehåll:

Skåp inklusive hyllor.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Skåpfronter	med fönsterförsedd skjutdörr
Bredd	1500 mm

bredd i G	60
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	100 kg
Handtag positionering	upptill
höjd	1250 mm
djup i G	20
effektiv höjd	1113 mm
vikt	105 kg
ComfortClose	nej
antal hyllor	4
Djup	500 mm
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Höjdinställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skåptyp	Basskåp
Produktslag	Hyllskåp

Tillbehör

Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 30G lådans fronthöjd 300 mm	940651 300
Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 30	940560 30
Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 30G lådans fronthöjd 200 mm	940651 200
Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 30	940550 30
Belysningssett Extended för GridLine-skåp med Skjutdörrar, bredd 60G för skåphöjd 1000/1250 mm	940514 1000/1250

Hyllkonsolsats för GridLine skåp20 delar Typ F	940559 F
Sockel med avtagbar lucka, djup 20G,Höjd 150 mm Hurtsbredd i G 60	958146 60
Upplagsskiva av plywood Dimension i G 60X20	951985 60X20
Låsplatta till GridLine Typ GP21	914227 GP21
Utdragslåda för skjutdörrskåp,Bredd 30G lådans fronthöjd 100 mm	940651 100
Upplagsskiva av bambu Dimension i G 60X20	951980 60X20
Utdragslåda för skjutdörrskåp,Bredd 30G lådans fronthöjd 75 mm	940651 75
Utdragslåda för skjutdörrskåp,Bredd 30G lådans fronthöjd 125 mm	940651 125
Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 30	940552 30
Utdragslåda för skjutdörrskåp,Bredd 30G lådans fronthöjd 150 mm	940651 150
Hylla200 kg för skåp-/sektionsbredd i G 30	940590 30