



## Verkstadvagn Assistent 179N, Typ: 179N-8



### Beställningsdata

Ordernummer 918275 179N-8

GTIN 4000896214587

Artikelklass 93H

### Beskrivning

#### Utförande:

Robust verkstadvagn med dubbelväggig konstruktion. Stomme med genomgående kantskyddshörn. centrallåsning med cylinderlås och ömsesidig utdragspärr. Utdragslådor med självindrag. Arbetsytan komplett tätad, vagnen invändigt skyddad mot uttrinnande vätskor. 2 svängbara hjul med parkeringsbroms och 2 fasta hjul.

Med lösningsmedelsbeständig arbetsyta av plast.

#### Beläggning:

Antal x lådor-fronthöjd mm: 7×81 / 1×166

#### Lackering:

Blå

### Teknisk beskrivning

Bredd 785 mm

höjd 1020 mm

Djup 518 mm

vikt 90 kg

lådornas effektiva djup	398 mm
Serie	Assistent
lådornas effektiva bredd	522 mm
Typ	N179-8
Bärförmåga låda/utdragshylla	25 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Lådutdrag	Utdragsspärr
Produktslag	Verkstadsvagn