



Rullarbetsbänk 179NW, Typ: 179NW-7



Beställningsdata

Ordernummer	918279 179NW-7
GTIN	4000896219629
Artikelklass	93H

Beskrivning

Utförande:

Rullarbetsbänk med 7 utdragslådor och skåpdel med ett justerbart hyllplan. Centrallåsning med cylinderlås och ömsesidig utdragsspärr. Stomme med genomgående kantskyddshörn. Utdragslådornas bärformåga 25 kg, en låda för tunga laster med 40 kg. Arbetskiva av björk-multiplex, lämplig för flexibel skruvstyckesmontering, utbytbar. Total bärformåga 750 kg. 2 svängbara hjul med parkeringsbroms och 2 fasta hjul.

Beläggning:

Antal x lådor-fronthöjd mm: 6×81 / 1×166

Lackering:

Blå

Teknisk beskrivning

lådornas effektiva bredd	522 mm
vikt	120 kg
höjd	964 mm
lådornas effektiva djup	398 mm
Serie	Assistent

arbetskiva (tjocklek)	30 mm
Djup	600 mm
Bredd	1150 mm
Typ	179NW-7
Konfigurator relevant	nej
Bärförmåga låda/utdragshylla	25 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Lådutdrag	Utdragsspärr
Produktslag	mobil arbetsbänk