

Garant GRIDLINE

Basskåp med utdragslåda, skjutdörrar helt av plåt, 26×14G, höjd: 1000mm**Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 940185 1000 |
| GTIN | 4062406066963 |
| Artikelklass | 9GI |

Beskrivning**Utförande:**

Utrustat skåp i 60×20G, med utdragslådor 26×14G. Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Skjutdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-handtag med stiftcylinderlås. Fasthållning av skjutdörrarna i ändlägen (öppna/stängda). **Nivelleringssockel** på basskåp med 8 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Skjuthandtag på basskåp i den övre dörrhalvan, på överskåp i den undre dörrhalvan. Utdragslådor fronthöjd 125 mm.

leveransinnehåll:

Skåp inklusive hyllor och utdragslådor.

Lackering:

Stomme och utdragslådostomme ljusgrå RAL 7035, dörrar och lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.
Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

| | |
|--|--------|
| Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) | 100 kg |
| effektiv höjd | 863 mm |

| | |
|--|--|
| höjd | 1000 mm |
| Bärförmåga låda/utdragshylla | 75 kg |
| lådornas effektiva bredd i G | 26 |
| Djup | 500 mm |
| bredd i G | 60 |
| Lådornas effektiva yta i G | 26×14 |
| Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) | 100 % |
| lådornas effektiva bredd | 650 mm |
| lådornas effektiva djup i G | 14 |
| djup i G | 20 |
| Handtag positionering | upptill |
| Elektroniskt låssystem – kan riggas om | ja |
| vikt | 109 kg |
| Bredd | 1500 mm |
| antal hyllor | 4 |
| lådornas effektiva djup | 350 mm |
| ComfortClose | nej |
| Antal lådor | 2 |
| Materialtjocklek | 0,9 mm |
| Bärförmåga invändigt i skåpstomme | 1000 kg |
| Höjdinställning i raster | 25 mm |
| Cylinderlås | modulär låscylinder |
| Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G | 26×14G |
| Skåptyp | Basskåp |
| Produktslag | Hyllskåp |

Tillbehör

| | |
|---|------------------|
| Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 30 | 940552 30 |
| Upplagsskiva av plywood Dimension i G 60X20 | 951985 60X20 |
| Upplagsskiva av bambu Dimension i G 60X20 | 951980 60X20 |
| Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 30 | 940560 30 |
| Utdragslåda för skjutdörrskåp,Bredd 30G lådans fronthöjd 100 mm | 940651 100 |
| Sockel med avtagbar lucka, djup 20G,Höjd 150 mm Hurtsbredd i G 60 | 958146 60 |
| Utdragslåda för skjutdörrskåp,Bredd 30G lådans fronthöjd 200 mm | 940651 200 |
| Utdragslåda för skjutdörrskåp,Bredd 30G lådans fronthöjd 300 mm | 940651 300 |
| Låsplatta till GridLine Typ GP21 | 914227 GP21 |
| Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 30 | 940550 30 |
| Utdragslåda för skjutdörrskåp,Bredd 30G lådans fronthöjd 150 mm | 940651 150 |
| Hylla 200 kg för skåp-/sektionsbredd i G 30 | 940590 30 |
| Utdragslåda för skjutdörrskåp,Bredd 30G lådans fronthöjd 75 mm | 940651 75 |
| Comfort Close utdragslådor, indragsdämpsystem Bärförmåga utdragslåda 75 kg | 950180 75 |
| Belysningssats Extended för GridLine-skåp medSkjutdörrar, bredd 60G för skåpshöjd 1000/1250 mm | 940514 1000/1250 |
| Utdragslåda för skjutdörrskåp,Bredd 30G lådans fronthöjd 125 mm | 940651 125 |