

Garant GRIDLINE

**Basskåp med utdragslåda, fönsterförsedda skjutdörrar, 26×14G, höjd: 2000mm****Beställningsdata**

Ordernummer	940187 2000
GTIN	4062406069964
Artikelklass	9GI

**Beskrivning****Utförande:**

Utrustat skåp i 60×20G, med utdragslådor 26×14G. Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Skjutdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-handtag med stiftcylinderlås. Fasthållning av skjutdörrarna i ändlägen (öppna/stängda). **Nivelleringssockel** på basskåp med 8 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Skjuthandtag på basskåp i den övre dörrhalvan, på överskåp i den undre dörrhalvan. Utdragslådor fronthöjd 125 mm.

**leveransinnehåll:**

Skåp inklusive hyllor och utdragslådor.

**Lackering:**

Stomme och utdragslådostomme ljusgrå RAL 7035, dörrar och lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

**OBS!:**

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95. Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

**Teknisk beskrivning**

lådornas effektiva bredd i G	26
bredd i G	60
lådornas effektiva bredd	650 mm
Lådornas effektiva yta i G	26×14
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Djup	500 mm
lådornas effektiva djup i G	14
effektiv höjd	1863 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	100 kg
lådornas effektiva djup	350 mm
djup i G	20
ComfortClose	nej
antal hyllor	8
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Antal lådor	3
vikt	178 kg
Handtag positionering	i mitten
höjd	2000 mm
Bredd	1500 mm
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscynder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G	26×14G
Skåptyp	Basskåp
Produktslag	Hyllskåp

## Tillbehör

Belysningsatts Extended för GridLine-skåp med Skjutdörrar, bredd 60G för skåpshöjd 2000 mm	940514 2000
Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 30G lådans fronthöjd 100 mm	940651 100
Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 30	940560 30
Sockel med avtagbar lucka, djup 20G, Höjd 150 mm Hurtsbredd i G 60	958146 60
Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 30G lådans fronthöjd 125 mm	940651 125
Låsplatta till GridLine Typ GP21	914227 GP21
Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 30G lådans fronthöjd 200 mm	940651 200
Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 30	940550 30
Hylla 200 kg för skåp-/sektionsbredd i G 30	940590 30
Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 30	940552 30
Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 30G lådans fronthöjd 300 mm	940651 300
Comfort Close utdragslådor, indragdämpsystem Bärförmåga utdragslåda 75 kg	950180 75
Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 30G lådans fronthöjd 75 mm	940651 75
Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 30G lådans fronthöjd 150 mm	940651 150