

Garant GRIDLINE

Basskåp med utdragslåda, fönsterförsedda skjutdörrar, 26×14G, höjd: 1500mm**Beställningsdata**

Ordernummer	940187 1500
GTIN	4062406069957
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Utrustat skåp i 60×20G, med utdragslådor 26×14G. Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Skjutdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-handtag med stiftcylinderlås. Fasthållning av skjutdörrarna i ändlägen (öppna/stängda). **Nivelleringssockel** på basskåp med 8 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Skjuthandtag på basskåp i den övre dörrhalvan, på överskåp i den undre dörrhalvan. Utdragslådor fronthöjd 125 mm.

leveransinnehåll:

Skåp inklusive hyllor och utdragslådor.

Lackering:

Stomme och utdragslådostomme ljusgrå RAL 7035, dörrar och lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95. Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

Djup	500 mm
lådornas effektiva bredd i G	26
lådornas effektiva djup	350 mm
Handtag positionering	upptill
antal hyllor	6
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
höjd	1500 mm
lådornas effektiva djup i G	14
Antal lådor	2
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
djup i G	20
lådornas effektiva bredd	650 mm
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	100 kg
effektiv höjd	1363 mm
vikt	147 kg
Lådornas effektiva yta i G	26×14
bredd i G	60
ComfortClose	nej
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Bredd	1500 mm
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G	26×14G
Skåptyp	Basskåp
Produktslag	Hyllskåp

Tillbehör

Comfort Close utdragslådor, indragsdämpsystem Bärförmåga utdragslåda 75 kg	950180 75
Låsplatta till GridLine Typ GP21	914227 GP21
Utdragslåda för skjutdörrskåp,Bredd 30G lådans fronthöjd 200 mm	940651 200
Utdragslåda för skjutdörrskåp,Bredd 30G lådans fronthöjd 100 mm	940651 100
Utdragslåda för skjutdörrskåp,Bredd 30G lådans fronthöjd 125 mm	940651 125
Hylla200 kg för skåp-/sektionsbredd i G 30	940590 30
Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 30	940560 30
Belysningsatts Extended för GridLine-skåp medSkjutdörrar, bredd 60G för skåphöjd 1500 mm	940514 1500
Utdragslåda för skjutdörrskåp,Bredd 30G lådans fronthöjd 300 mm	940651 300
Utdragslåda för skjutdörrskåp,Bredd 30G lådans fronthöjd 150 mm	940651 150
Utdragslåda för skjutdörrskåp,Bredd 30G lådans fronthöjd 75 mm	940651 75
Sockel med avtagbar lucka, djup 20G,Höjd 150 mm Hurtsbredd i G 60	958146 60
Upplagsskiva av bambu Dimension i G 60X20	951980 60X20
Upplagsskiva av plywood Dimension i G 60X20	951985 60X20
Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 30	940552 30
Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 30	940550 30