

Garant GRIDLINE

**Överskåp med utdragslåda, fönsterförsedda skjutdörrar, 26×14G, höjd: 750mm****Beställningsdata**

Ordernummer	940197 750
GTIN	4062406069995
Artikelklass	9GI

**Beskrivning****Utförande:**

Utrustat skåp i 60×20G, med utdragslådor 26×14G. Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Skjutdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-handtag med stiftcylinderlås. Fasthållning av skjutdörrarna i ändlägen (öppna/stängda). **Nivelleringssockel** på basskåp med 8 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Skjuthandtag på basskåp i den övre dörrhalvan, på överskåp i den undre dörrhalvan. Utdragslådor fronthöjd 125 mm.

**leveransinnehåll:**

Skåp inklusive hyllor och utdragslådor.

**Lackering:**

Stomme och utdragslådostomme ljusgrå RAL 7035, dörrar och lådfronter antracit RAL 7016, pulverbelagda.

**OBS!:**

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.  
Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

**Teknisk beskrivning**

Bredd	1500 mm
vikt	90 kg
lådornas effektiva djup	350 mm

Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Antal lådor	2
Handtag positionering	nedtill
ComfortClose	nej
Djup	500 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
lådornas effektiva bredd i G	26
lådornas effektiva bredd	650 mm
lådornas effektiva djup i G	14
höjd	750 mm
antal hyllor	2
effektiv höjd	613 mm
djup i G	20
Lådornas effektiva yta i G	26×14
bredd i G	60
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	100 kg
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscynder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G	26×14G
Skåptyp	Överskåp
Produktslag	Hyllskåp

## Tillbehör

Comfort Close utdragslådor, indragsdämpsystem  
Bärförmåga utdragslåda 75 kg

---

950180 75