

Garant GRIDLINE

**Basskåp med skjutdörrar helt av plåt, höjd: 1000mm****Beställningsdata**

Ordernummer	940205 1000
GTIN	4062406070045
Artikelklass	9GI

**Beskrivning****Utförande:**

Skåp med utrustning i 80×20G. Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Skjutdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-handtag med stiftcylinderlås. Fasthållning av skjutdörrarna i ändlägen (öppna/stängda). **Nivelleringssockel** på basskåp med 8 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Skjuthandtag på basskåp i den övre dörrhalvan, på överskåp i den undre dörrhalvan.

**leveransinnehåll:**

Skåp inklusive hyllor.

**Lackering:**

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

**OBS!:**

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

**Teknisk beskrivning**

vikt	114 kg
djup i G	20
bredd i G	80
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	100 kg
effektiv höjd	863 mm

Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
höjd	1000 mm
Djup	500 mm
antal hyllor	4
ComfortClose	nej
Bredd	2000 mm
Handtag positionering	upptill
Skåpfronter	skjutdörr helt av plåt
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skåptyp	Basskåp
Produktslag	Hyllskåp

## Tillbehör

Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 40	940560 40
Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 40	940550 40
Sockel med avtagbar lucka, djup 20G,Höjd 150 mm Hurtsbredd i G 80	958146 80
Utdragslåda för skjutdörrskåp,Bredd 40G lådans fronthöjd 150 mm	940652 150
Låsplatta till GridLine Typ GP21	914227 GP21
Upplagsskiva av plywood Dimension i G 80X20	951985 80X20
Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 40	940552 40
Hyllkonsolsats för GridLine skåp20 delar Typ F	940559 F
	940515 1000/1250

Belysningsatts Extended för GridLine-skåp med Skjutdörrar,  
bredd 80G för skåpshöjd 1000/1250 mm

Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 40G lådans fronthöjd  
100 mm

940652 100

Hylla 200 kg för skåp-/sektionsbredd i G 40

940590 40

Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 40G lådans fronthöjd  
125 mm

940652 125

Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 40G lådans fronthöjd  
200 mm

940652 200

Upplagsskiva av bambu Dimension i G 80X20

951980 80X20

Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 40G lådans fronthöjd  
300 mm

940652 300

Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 40G lådans fronthöjd  
75 mm

940652 75