

Garant GRIDLINE

**Basskåp med skjutdörrar helt av plåt, höjd: 900mm****Beställningsdata**

Ordernummer	940205 900
GTIN	4062406070038
Artikelklass	9GI

**Beskrivning****Utförande:**

Skåp med utrustning i 80×20G. Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Skjutdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-handtag med stiftcylinderlås. Fasthållning av skjutdörrarna i ändlägen (öppna/stängda). **Nivelleringssockel** på basskåp med 8 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Skjuthandtag på basskåp i den övre dörrhalvan, på överskåp i den undre dörrhalvan.

**leveransinnehåll:**

Skåp inklusive hyllor.

**Lackering:**

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

**OBS!:**

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

**Teknisk beskrivning**

djup i G	20
Djup	500 mm
effektiv höjd	763 mm
bredd i G	80
Bredd	2000 mm
antal hyllor	2

Skåpfronter	skjutdörr helt av plåt
ComfortClose	nej
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	100 kg
vikt	100 kg
höjd	900 mm
Handtag positionering	upptill
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skåptyp	Basskåp
Produktslag	Hyllskåp

## Tillbehör

Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 40	940550 40
Hylla200 kg för skåp-/sektionsbredd i G 40	940590 40
Utdragslåda för skjutdörrskåp,Bredd 40G lådans fronthöjd 150 mm	940652 150
Utdragslåda för skjutdörrskåp,Bredd 40G lådans fronthöjd 75 mm	940652 75
Hyllkonsolsats för GridLine skåp20 delar Typ F	940559 F
Upplagsskiva av plywood Dimension i G 80X20	951985 80X20
Belysningsset Extended för GridLine-skåp medSkjutdörrar, bredd 80G för skåphöjd 900 mm	940515 900
Låsplatta till GridLine Typ GP21	914227 GP21

Utdragslåda för skjutdörrskåp,Bredd 40G lådans fronthöjd 300 mm	940652 300
Sockel med avtagbar lucka, djup 20G,Höjd 150 mm Hurtsbredd i G 80	958146 80
Utdragslåda för skjutdörrskåp,Bredd 40G lådans fronthöjd 200 mm	940652 200
Upplagsskiva av bambu Dimension i G 80X20	951980 80X20
Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 40	940560 40
Utdragslåda för skjutdörrskåp,Bredd 40G lådans fronthöjd 125 mm	940652 125
Utdragslåda för skjutdörrskåp,Bredd 40G lådans fronthöjd 100 mm	940652 100
Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 40	940552 40