

Garant GRIDLINE

Basskåp med skjutdörrar helt av plåt, höjd: 750mm**Beställningsdata**

Ordernummer	940205 750
GTIN	4062406070014
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Skåp med utrustning i 80×20G. Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Skjutdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-handtag med stiftcylinderlås. Fasthållning av skjutdörrarna i ändlägen (öppna/stängda). **Nivelleringssockel** på basskåp med 8 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Skjuthandtag på basskåp i den övre dörrhalvan, på överskåp i den undre dörrhalvan.

leveransinnehåll:

Skåp inklusive hyllor.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

djup i G	20
höjd	750 mm
antal hyllor	2
Handtag positionering	upptill
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Skåpfronter	skjutdörr helt av plåt

Bredd	2000 mm
vikt	92 kg
effektiv höjd	613 mm
Djup	500 mm
bredd i G	80
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	100 kg
ComfortClose	nej
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skåptyp	Basskåp
Produktslag	Hyllskåp

Tillbehör

Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 40G lådans fronthöjd 100 mm	940652 100
Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 40G lådans fronthöjd 75 mm	940652 75
Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 40G lådans fronthöjd 300 mm	940652 300
Sockel med avtagbar lucka, djup 20G, Höjd 150 mm Hurtsbredd i G 80	958146 80
Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 40	940550 40
Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 40G lådans fronthöjd 150 mm	940652 150
Upplagsskiva av plywood Dimension i G 80X20	951985 80X20

Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 40	940560 40
Belysningsset Extended för GridLine-skåp med Skjutdörrar, bredd 80G för skåphöjd 750/800 mm	940515 750/800
Hylla 200 kg för skåp-/sektionsbredd i G 40	940590 40
Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 40G lådans fronthöjd 125 mm	940652 125
Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 40	940552 40
Hyllkonsolsats för GridLine skåp 20 delar Typ F	940559 F
Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 40G lådans fronthöjd 200 mm	940652 200
Låsplatta till GridLine Typ GP21	914227 GP21
Upplagsskiva av bambu Dimension i G 80X20	951980 80X20