

Garant GRIDLINE

Basskåp med fönsterförsedda skjutdörrar, höjd: 750mm**Beställningsdata**

Ordernummer	940207 750
GTIN	4062406070083
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Skåp med utrustning i 80×20G. Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Skjutdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-handtag med stiftcylinderlås. Fasthållning av skjutdörrarna i ändlägen (öppna/stängda). **Nivelleringssockel** på basskåp med 8 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Skjuthandtag på basskåp i den övre dörrhalvan, på överskåp i den undre dörrhalvan.

leveransinnehåll:

Skåp inklusive hyllor.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

djup i G	20
höjd	750 mm
bredd i G	80
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	100 kg
Djup	500 mm

Bredd	2000 mm
antal hyllor	2
vikt	92 kg
Handtag positionering	upptill
effektiv höjd	613 mm
Skåpfronter	med fönsterförsedd skjutdörr
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
ComfortClose	nej
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skåptyp	Basskåp
Produktslag	Hyllskåp

Tillbehör

Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 40	940552 40
Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 40	940560 40
Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 40G lådans fronthöjd 200 mm	940652 200
Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 40G lådans fronthöjd 150 mm	940652 150
Hyllkonsolsats för GridLine skåp20 delar Typ F	940559 F
Belysningsssats Extended för GridLine-skåp med Skjutdörrar, bredd 80G för skåphöjd 750/800 mm	940515 750/800
Upplagsskiva av bambu Dimension i G 80X20	951980 80X20
	940652 125

Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 40G lådans fronthöjd
125 mm

Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 40G lådans fronthöjd
100 mm

940652 100

Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 40

940550 40

Hylla 200 kg för skåp-/sektionsbredd i G 40

940590 40

Upplagsskiva av plywood Dimension i G 80X20

951985 80X20

Sockel med avtagbar lucka, djup 20G, Höjd 150 mm
Hurtsbredd i G 80

958146 80

Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 40G lådans fronthöjd
300 mm

940652 300

Låsplatta till GridLine Typ GP21

914227 GP21

Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 40G lådans fronthöjd
75 mm

940652 75