

Garant GRIDLINE

**Basskåp med fönsterförsedda skjutdörrar, höjd: 1250mm****Beställningsdata**

Ordernummer	940207 1250
GTIN	4062406070120
Artikelklass	9GI

**Beskrivning****Utförande:**

Skåp med utrustning i 80×20G. Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Skjutdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-handtag med stiftcylinderlås. Fasthållning av skjutdörrarna i ändlägen (öppna/stängda). **Nivelleringssockel** på basskåp med 8 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Skjuthandtag på basskåp i den övre dörrhalvan, på överskåp i den undre dörrhalvan.

**leveransinnehåll:**

Skåp inklusive hyllor.

**Lackering:**

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

**OBS!:**

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

**Teknisk beskrivning**

Bredd	2000 mm
ComfortClose	nej
Skåpfronter	med fönsterförsedd skjutdörr
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	100 kg
Handtag positionering	upptill

höjd	1250 mm
antal hyllor	4
Djup	500 mm
effektiv höjd	1113 mm
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
djup i G	20
vikt	128 kg
bredd i G	80
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skåptyp	Basskåp
Produktslag	Hyllskåp

## Tillbehör

Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 40	940550 40
Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 40G lådans fronthöjd 125 mm	940652 125
Belysningsatts Extended för GridLine-skåp med Skjutdörrar, bredd 80G för skåphöjd 1000/1250 mm	940515 1000/1250
Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 40G lådans fronthöjd 150 mm	940652 150
Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 40	940552 40
Låsplatta till GridLine Typ GP21	914227 GP21
Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 40	940560 40
	940652 75

Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 40G lådans fronthöjd 75 mm

Sockel med avtagbar lucka, djup 20G, Höjd 150 mm  
Hurtsbredd i G 80

958146 80

Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 40G lådans fronthöjd 100 mm

940652 100

Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 40G lådans fronthöjd 200 mm

940652 200

Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 40G lådans fronthöjd 300 mm

940652 300

Upplagsskiva av bambu Dimension i G 80X20

951980 80X20

Hyllkonsolsats för GridLine skåp20 delar Typ F

940559 F

Upplagsskiva av plywood Dimension i G 80X20

951985 80X20

Hylla 200 kg för skåp-/sektionsbredd i G 40

940590 40