

Garant GRIDLINE

**Basskåp med fönsterförsedda skjutdörrar, höjd: 1500mm****Beställningsdata**

Ordernummer	940207 1500
GTIN	4062406070137
Artikelklass	9GI

**Beskrivning****Utförande:**

Skåp med utrustning i 80×20G. Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Skjutdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-handtag med stiftcylinderlås. Fasthållning av skjutdörrarna i ändlägen (öppna/stängda). **Nivelleringssockel** på basskåp med 8 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Skjuthandtag på basskåp i den övre dörrhalvan, på överskåp i den undre dörrhalvan.

**leveransinnehåll:**

Skåp inklusive hyllor.

**Lackering:**

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

**OBS!:**

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

**Teknisk beskrivning**

höjd	1500 mm
effektiv höjd	1363 mm
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	100 kg

bredd i G	80
Handtag positionering	upptill
ComfortClose	nej
Skåpfronter	med fönsterförsedd skjutdörr
antal hyllor	6
djup i G	20
Djup	500 mm
Bredd	2000 mm
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
vikt	151 kg
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skåptyp	Basskåp
Produktslag	Hyllskåp

## Tillbehör

Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 40	940550 40
Utdragslåda för skjutdörrskåp,Bredd 40G lådans fronthöjd 75 mm	940652 75
Upplagsskiva av plywood Dimension i G 80X20	951985 80X20
Utdragslåda för skjutdörrskåp,Bredd 40G lådans fronthöjd 200 mm	940652 200
Utdragslåda för skjutdörrskåp,Bredd 40G lådans fronthöjd 300 mm	940652 300
	940515 1500

Belysningsatts Extended för GridLine-skåp med Skjutdörrar,  
bredd 80G för skåpshöjd 1500 mm

Hylla 200 kg för skåp-/sektionsbredd i G 40	940590 40
Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 40	940552 40
Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 40	940560 40
Låsplatta till GridLine Typ GP21	914227 GP21
Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 40G lådans fronthöjd 100 mm	940652 100
Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 40G lådans fronthöjd 150 mm	940652 150
Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 40G lådans fronthöjd 125 mm	940652 125
Hyllkonsolsats för GridLine skåp 20 delar Typ F	940559 F
Upplagsskiva av bambu Dimension i G 80X20	951980 80X20
Sockel med avtagbar lucka, djup 20G, Höjd 150 mm Hurtsbredd i G 80	958146 80