

Garant GRIDLINE

Basskåp med fönsterförsedda skjutdörrar, höjd: 2000mm**Beställningsdata**

Ordernummer	940207 2000
GTIN	4062406070144
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Skåp med utrustning i 80×20G. Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Skjutdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-handtag med stiftcylinderlås. Fasthållning av skjutdörrarna i ändlägen (öppna/stängda). **Nivelleringssockel** på basskåp med 8 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Skjuthandtag på basskåp i den övre dörrhalvan, på överskåp i den undre dörrhalvan.

leveransinnehåll:

Skåp inklusive hyllor.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.
Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

Skåpfronter	med fönsterförsedd skjutdörr
bredd i G	80

Handtag positionering	i mitten
Bredd	2000 mm
Djup	500 mm
effektiv höjd	1863 mm
djup i G	20
ComfortClose	nej
vikt	195 kg
höjd	2000 mm
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	100 kg
antal hyllor	10
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skåptyp	Basskåp
Produktslag	Hyllskåp

Tillbehör

Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 40G lådans fronthöjd 125 mm	940652 125
Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 40G lådans fronthöjd 300 mm	940652 300
Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 40G lådans fronthöjd 150 mm	940652 150
Låsplatta till GridLine Typ GP21	914227 GP21

Hylla 200 kg för skåp-/sektionsbredd i G 40	940590 40
Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 40	940560 40
Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 40	940552 40
Hyllkonsolsats för GridLine skåp 20 delar Typ F	940559 F
Sockel med avtagbar lucka, djup 20G, Höjd 150 mm Hurtsbredd i G 80	958146 80
Belysningsatts Extended för GridLine-skåp med Skjutdörrar, bredd 80G för skåpshöjd 2000 mm	940515 2000
Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 40	940550 40
Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 40G lådans fronthöjd 200 mm	940652 200
Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 40G lådans fronthöjd 75 mm	940652 75
Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 40G lådans fronthöjd 100 mm	940652 100