

Garant GRIDLINE

Basskåp med utdragslåda, skjutdörrar helt av plåt, 36×14G, höjd: 1250mm**Beställningsdata**

Ordernummer	940225 1250
GTIN	4062406070250
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Utrustat skåp i 80×20G, med utdragslådor 36×14G. Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Skjutdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-handtag med stiftcylinderlås. Fasthållning av skjutdörrarna i ändlägen (öppna/stängda). **Nivelleringssockel** på basskåp med 8 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Skjuthandtag på basskåp i den övre dörrhalvan, på överskåp i den undre dörrhalvan. Utdragslådor fronthöjd 125 mm.

leveransinnehåll:

Skåp inklusive hyllor och utdragslådor.

Lackering:

Stomme och utdragslådostomme ljusgrå RAL 7035, dörrar och lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.
Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

höjd	1250 mm
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	100 kg
lådornas effektiva bredd	900 mm

antal hyllor	4
Handtag positionering	upptill
effektiv höjd	1113 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
ComfortClose	nej
vikt	144 kg
lådornas effektiva djup	350 mm
Bredd	2000 mm
Antal lådor	2
Djup	500 mm
Lådornas effektiva yta i G	36×14
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
bredd i G	80
lådornas effektiva djup i G	14
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
lådornas effektiva bredd i G	36
djup i G	20
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscyliner
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G	36×14G
Produktslag	Hyllskåp

Tillbehör

940515 1000/1250

Belysningsatts Extended för GridLine-skåp med Skjutdörrar,
bredd 80G för skåpshöjd 1000/1250 mm

Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 40G lådans fronthöjd
75 mm

940652 75

Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 40G lådans fronthöjd
200 mm

940652 200

Låsplatta till GridLine Typ GP21

914227 GP21

Upplagsskiva av bambu Dimension i G 80X20

951980 80X20

Hyllkonsolsatts för GridLine skåp 20 delar Typ F

940559 F

Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 40G lådans fronthöjd
125 mm

940652 125

Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 40

940560 40

Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 40G lådans fronthöjd
150 mm

940652 150

Hylla 200 kg för skåp-/sektionsbredd i G 40

940590 40

Upplagsskiva av plywood Dimension i G 80X20

951985 80X20

Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 40G lådans fronthöjd
100 mm

940652 100

Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 40G lådans fronthöjd
300 mm

940652 300

Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 40

940550 40

Comfort Close utdragslådor, indragsdämpsystem
Bärförmåga utdragslåda 75 kg

950180 75

Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 40

940552 40