


Garant GRIDLINE

**Basskåp med utdragslåda, skjutdörrar helt av plåt, 36×14G, höjd: 800mm****Beställningsdata**

Ordernummer	940225 800
GTIN	4062406070229
Artikelklass	9GI

**Beskrivning****Utförande:**

Utrustat skåp i 80×20G, med utdragslådor 36×14G. Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Skjutdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-handtag med stiftcylinderlås. Fasthållning av skjutdörrarna i ändlägen (öppna/stängda). **Nivelleringssockel** på basskåp med 8 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Skjuthandtag på basskåp i den övre dörrhalvan, på överskåp i den undre dörrhalvan. Utdragslådor fronthöjd 125 mm.

**leveransinnehåll:**

Skåp inklusive hyllor och utdragslådor.

**Lackering:**

Stomme och utdragslådostomme ljusgrå RAL 7035, dörrar och lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

**OBS!:**

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95. Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

**Teknisk beskrivning**

Djup	500 mm
lådornas effektiva djup i G	14
Lådornas effektiva yta i G	36×14
höjd	800 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg

ComfortClose	nej
antal hyllor	2
djup i G	20
bredd i G	80
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	100 kg
lådornas effektiva bredd	900 mm
lådornas effektiva djup	350 mm
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Bredd	2000 mm
vikt	111 kg
Antal lådor	2
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
lådornas effektiva bredd i G	36
effektiv höjd	663 mm
Handtag positionering	upptill
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinde
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G	36x14G
Produktslag	Hyllskåp

## Tillbehör

Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 40G lådans fronthöjd 100 mm

940652 100

940515 750/800

Belysningsatts Extended för GridLine-skåp med Skjutdörrar,  
bredd 80G för skåpshöjd 750/800 mm

Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 40G lådans fronthöjd  
75 mm

940652 75

Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 40G lådans fronthöjd  
125 mm

940652 125

Hyllkonsolsats för GridLine skåp 20 delar Typ F

940559 F

Hylla 200 kg för skåp-/sektionsbredd i G 40

940590 40

Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 40G lådans fronthöjd  
300 mm

940652 300

Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 40G lådans fronthöjd  
150 mm

940652 150

Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 40

940550 40

Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 40

940560 40

Comfort Close utdragslådor, indragdämpsystem  
Bärförmåga utdragslåda 75 kg

950180 75

Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 40G lådans fronthöjd  
200 mm

940652 200

Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 40

940552 40

Låsplatta till GridLine Typ GP21

914227 GP21