


Garant GRIDLINE

Basskåp med utdragslåda, skjutdörrar helt av plåt, 36×14G, höjd: 750mm**Beställningsdata**

Ordernummer	940225 750
GTIN	4062406070212
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Utrustat skåp i 80×20G, med utdragslådor 36×14G. Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Skjutdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-handtag med stiftcylinderlås. Fasthållning av skjutdörrarna i ändlägen (öppna/stängda). **Nivelleringssockel** på basskåp med 8 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Skjuthandtag på basskåp i den övre dörrhalvan, på överskåp i den undre dörrhalvan. Utdragslådor fronthöjd 125 mm.

leveransinnehåll:

Skåp inklusive hyllor och utdragslådor.

Lackering:

Stomme och utdragslådostomme ljusgrå RAL 7035, dörrar och lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95. Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

lådornas effektiva djup	350 mm
vikt	107 kg
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Djup	500 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %

Lådornas effektiva djup i G	14
Antal lådor	2
ComfortClose	nej
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	100 kg
Lådornas effektiva yta i G	36×14
höjd	750 mm
djup i G	20
effektiv höjd	613 mm
lådornas effektiva bredd	900 mm
lådornas effektiva bredd i G	36
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
antal hyllor	2
bredd i G	80
Bredd	2000 mm
Handtag positionering	upptill
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscyliner
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G	36×14G
Produktslag	Hyllskåp

Tillbehör

Belysningsset Extended för GridLine-skåp med Skjutdörrar, bredd 80G för skåphöjd 750/800 mm

940515 750/800

940652 100

Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 40G lådans fronthöjd 100 mm

Hyllkonsolsats för GridLine skåp 20 delar Typ F

940559 F

Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 40

940552 40

Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 40G lådans fronthöjd 150 mm

940652 150

Upplagsskiva av bambu Dimension i G 80X20

951980 80X20

Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 40

940550 40

Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 40G lådans fronthöjd 300 mm

940652 300

Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 40G lådans fronthöjd 75 mm

940652 75

Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 40G lådans fronthöjd 125 mm

940652 125

Låsplatta till GridLine Typ GP21

914227 GP21

Comfort Close utdragslådor, indragsdämpsystem
Bärförmåga utdragslåda 75 kg

950180 75

Upplagsskiva av plywood Dimension i G 80X20

951985 80X20

Hylla 200 kg för skåp-/sektionsbredd i G 40

940590 40

Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 40

940560 40

Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 40G lådans fronthöjd 200 mm

940652 200