

Garant GRIDLINE

Basskåp med utdragslåda, skjutdörrar helt av plåt, 36×14G, höjd: 2000mm**Beställningsdata**

Ordernummer	940225 2000
GTIN	4062406070274
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Utrustat skåp i 80×20G, med utdragslådor 36×14G. Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Skjutdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-handtag med stiftcylinderlås. Fasthållning av skjutdörrarna i ändlägen (öppna/stängda). **Nivelleringssockel** på basskåp med 8 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Skjuthandtag på basskåp i den övre dörrhalvan, på överskåp i den undre dörrhalvan. Utdragslådor fronthöjd 125 mm.

leveransinnehåll:

Skåp inklusive hyllor och utdragslådor.

Lackering:

Stomme och utdragslådostomme ljusgrå RAL 7035, dörrar och lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.
Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

vikt	211 kg
------	--------

Handtag positionering	i mitten
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
höjd	2000 mm
lådornas effektiva djup	350 mm
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	100 kg
djup i G	20
lådornas effektiva djup i G	14
Djup	500 mm
ComfortClose	nej
Lådornas effektiva yta i G	36×14
bredd i G	80
Bredd	2000 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
lådornas effektiva bredd	900 mm
lådornas effektiva bredd i G	36
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
effektiv höjd	1863 mm
Antal lådor	3
antal hyllor	8
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Höjdinställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G	36×14G
Produktslag	Hyllskåp

Tillbehör

Utdragslåda för skjutdörrskåp,Bredd 40G lådans fronthöjd 125 mm	940652 125
Comfort Close utdragslådor, indragsdämpsystem Bärförmåga utdragslåda 75 kg	950180 75
Utdragslåda för skjutdörrskåp,Bredd 40G lådans fronthöjd 200 mm	940652 200
Utdragslåda för skjutdörrskåp,Bredd 40G lådans fronthöjd 75 mm	940652 75
Hylla200 kg för skåp-/sektionsbredd i G 40	940590 40
Belysningsatts Extended för GridLine-skåp medSkjutdörrar, bredd 80G för skåpshöjd 2000 mm	940515 2000
Hyllkonsolsatts för GridLine skåp20 delar Typ F	940559 F
Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 40	940552 40
Utdragslåda för skjutdörrskåp,Bredd 40G lådans fronthöjd 300 mm	940652 300
Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 40	940560 40
Låsplatta till GridLine Typ GP21	914227 GP21
Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 40	940550 40
Utdragslåda för skjutdörrskåp,Bredd 40G lådans fronthöjd 100 mm	940652 100
Utdragslåda för skjutdörrskåp,Bredd 40G lådans fronthöjd 150 mm	940652 150