

Garant GRIDLINE

**Basskåp med utdragslåda, fönsterförsedda skjutdörrar, 36×14G, höjd: 1250mm****Beställningsdata**

Ordernummer	940227 1250
GTIN	4062406070328
Artikelklass	9GI

**Beskrivning****Utförande:**

Utrustat skåp i 80×20G, med utdragslådor 36×14G. Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Skjutdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-handtag med stiftcylinderlås. Fasthållning av skjutdörrarna i ändlägen (öppna/stängda). **Nivelleringssockel** på basskåp med 8 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Skjuthandtag på basskåp i den övre dörrhalvan, på överskåp i den undre dörrhalvan. Utdragslådor fronthöjd 125 mm.

**leveransinnehåll:**

Skåp inklusive hyllor och utdragslådor.

**Lackering:**

Stomme och utdragslådostomme ljusgrå RAL 7035, dörrar och lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

**OBS!:**

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95. Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

**Teknisk beskrivning**

Lådornas effektiva yta i G	36×14
antal hyllor	4

lådornas effektiva bredd	900 mm
vikt	144 kg
djup i G	20
lådornas effektiva djup i G	14
Djup	500 mm
Bredd	2000 mm
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	100 kg
lådornas effektiva bredd i G	36
bredd i G	80
Handtag positionering	upptill
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
höjd	1250 mm
effektiv höjd	1113 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
lådornas effektiva djup	350 mm
Antal lådor	2
ComfortClose	nej
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G	36×14G
Produktslag	Hyllskåp

## Tillbehör

Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 40	940550 40
Utdragslåda för skjutdörrskåp,Bredd 40G lådans fronthöjd 300 mm	940652 300
Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 40	940560 40
Utdragslåda för skjutdörrskåp,Bredd 40G lådans fronthöjd 200 mm	940652 200
Utdragslåda för skjutdörrskåp,Bredd 40G lådans fronthöjd 125 mm	940652 125
Hyllkonsolsats för GridLine skåp20 delar Typ F	940559 F
Hylla200 kg för skåp-/sektionsbredd i G 40	940590 40
Belysningsatts Extended för GridLine-skåp medSkjutdörrar, bredd 80G för skåpshöjd 1000/1250 mm	940515 1000/1250
Utdragslåda för skjutdörrskåp,Bredd 40G lådans fronthöjd 75 mm	940652 75
Comfort Close utdragslådor, indragdämpsystem Bärförmåga utdragslåda 75 kg	950180 75
Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 40	940552 40
Utdragslåda för skjutdörrskåp,Bredd 40G lådans fronthöjd 150 mm	940652 150
Låsplatta till GridLine Typ GP21	914227 GP21
Upplagsskiva av plywood Dimension i G 80X20	951985 80X20
Upplagsskiva av bambu Dimension i G 80X20	951980 80X20
Utdragslåda för skjutdörrskåp,Bredd 40G lådans fronthöjd 100 mm	940652 100