

Garant GRIDLINE

Basskåp med utdragslåda, fönsterförsedda skjutdörrar, 36×14G, höjd: 1500mm**Beställningsdata**

Ordernummer	940227 1500
GTIN	4062406070335
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Utrustat skåp i 80×20G, med utdragslådor 36×14G. Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Skjutdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-handtag med stiftcylinderlås. Fasthållning av skjutdörrarna i ändlägen (öppna/stängda). **Nivelleringssockel** på basskåp med 8 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Skjuthandtag på basskåp i den övre dörrhalvan, på överskåp i den undre dörrhalvan. Utdragslådor fronthöjd 125 mm.

leveransinnehåll:

Skåp inklusive hyllor och utdragslådor.

Lackering:

Stomme och utdragslådostomme ljusgrå RAL 7035, dörrar och lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95. Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

ComfortClose	nej
Lådornas effektiva yta i G	36×14

Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
lådornas effektiva djup	350 mm
vikt	174 kg
lådornas effektiva djup i G	14
lådornas effektiva bredd i G	36
effektiv höjd	1363 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Djup	500 mm
antal hyllor	6
Antal lådor	2
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
lådornas effektiva bredd	900 mm
Handtag positionering	upptill
Bredd	2000 mm
djup i G	20
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	100 kg
bredd i G	80
höjd	1500 mm
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G	36×14G
Produktslag	Hyllskåp

Tillbehör

Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 40	940550 40
Utdragslåda för skjutdörrskåp,Bredd 40G lådans fronthöjd 75 mm	940652 75
Comfort Close utdragslådor, indragsdämpsystem Bärförmåga utdragslåda 75 kg	950180 75
Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 40	940560 40
Utdragslåda för skjutdörrskåp,Bredd 40G lådans fronthöjd 150 mm	940652 150
Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 40	940552 40
Belysningsatts Extended för GridLine-skåp medSkjutdörrar, bredd 80G för skåphöjd 1500 mm	940515 1500
Utdragslåda för skjutdörrskåp,Bredd 40G lådans fronthöjd 300 mm	940652 300
Utdragslåda för skjutdörrskåp,Bredd 40G lådans fronthöjd 125 mm	940652 125
Upplagsskiva av plywood Dimension i G 80X20	951985 80X20
Hylla200 kg för skåp-/sektionsbredd i G 40	940590 40
Låsplatta till GridLine Typ GP21	914227 GP21
Utdragslåda för skjutdörrskåp,Bredd 40G lådans fronthöjd 200 mm	940652 200
Upplagsskiva av bambu Dimension i G 80X20	951980 80X20
Utdragslåda för skjutdörrskåp,Bredd 40G lådans fronthöjd 100 mm	940652 100
Hyllkonsolsatts för GridLine skåp20 delar Typ F	940559 F