

Garant GRIDLINE

Överskåp med utdragslåda, fönsterförsedda skjutdörrar, 36×14G, höjd: 750mm**Beställningsdata**

Ordernummer	940237 750
GTIN	4062406070373
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Utrustat skåp i 80×20G, med utdragslådor 36×14G. Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Skjutdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-handtag med stiftcylinderlås. Fasthållning av skjutdörrarna i ändlägen (öppna/stängda). **Nivelleringssockel** på basskåp med 8 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Skjuthandtag på basskåp i den övre dörrhalvan, på överskåp i den undre dörrhalvan. Utdragslådor fronthöjd 125 mm.

leveransinnehåll:

Skåp inklusive hyllor och utdragslådor.

Lackering:

Stomme och utdragslådostomme ljusgrå RAL 7035, dörrar och lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95. Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

Bredd	2000 mm
Antal lådor	2
lådornas effektiva bredd i G	36
Handtag positionering	nedtill

Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	100 kg
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Djup	500 mm
höjd	750 mm
vikt	107 kg
lådornas effektiva djup	350 mm
lådornas effektiva bredd	900 mm
Lådornas effektiva yta i G	36×14
bredd i G	80
lådornas effektiva djup i G	14
djup i G	20
ComfortClose	nej
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
antal hyllor	2
effektiv höjd	613 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G	36×14G
Skåptyp	Överskåp
Produktslag	Hyllskåp

Tillbehör

Utdragslåda för skjutdörrskåp,Bredd 40G lådans fronthöjd 200 mm	940652 200
Utdragslåda för skjutdörrskåp,Bredd 40G lådans fronthöjd 300 mm	940652 300
Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 40	940552 40
Hyllkonsolsats för GridLine skåp20 delar Typ F	940559 F
Comfort Close utdragslådor, indragdämpsystem Bärförmåga utdragslåda 75 kg	950180 75
Utdragslåda för skjutdörrskåp,Bredd 40G lådans fronthöjd 75 mm	940652 75
Utdragslåda för skjutdörrskåp,Bredd 40G lådans fronthöjd 125 mm	940652 125
Belysningsatts Extended för GridLine-skåp medSkjutdörrar, bredd 80G för skåpshöjd 750/800 mm	940515 750/800
Låsplatta till GridLine Typ GP21	914227 GP21
Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 40	940560 40
Utdragslåda för skjutdörrskåp,Bredd 40G lådans fronthöjd 100 mm	940652 100
Hylla200 kg för skåp-/sektionsbredd i G 40	940590 40
Utdragslåda för skjutdörrskåp,Bredd 40G lådans fronthöjd 150 mm	940652 150
Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 40	940550 40