

Garant GRIDLINE

**Överskåp med utdragslåda, skjutdörrar helt av plåt, 36×14G, höjd: 750mm****Beställningsdata**

Ordernummer	940235 750
GTIN	4062406070359
Artikelklass	9GI

**Beskrivning****Utförande:**

Utrustat skåp i 80×20G, med utdragslådor 36×14G. Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Skjutdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-handtag med stiftcylinderlås. Fasthållning av skjutdörrarna i ändlägen (öppna/stängda). **Nivelleringssockel** på basskåp med 8 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Skjuthandtag på basskåp i den övre dörrhalvan, på överskåp i den undre dörrhalvan. Utdragslådor fronthöjd 125 mm.

**leveransinnehåll:**

Skåp inklusive hyllor och utdragslådor.

**Lackering:**

Stomme och utdragslådostomme ljusgrå RAL 7035, dörrar och lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

**OBS!:**

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95. Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

**Teknisk beskrivning**

höjd	750 mm
lådornas effektiva bredd	900 mm
effektiv höjd	613 mm
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Antal lådor	2

Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
lådornas effektiva bredd i G	36
djup i G	20
Djup	500 mm
antal hyllor	2
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	100 kg
Bredd	2000 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Handtag positionering	nedtill
vikt	107 kg
Lådornas effektiva yta i G	36×14
ComfortClose	nej
lådornas effektiva djup	350 mm
bredd i G	80
lådornas effektiva djup i G	14
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscyliner
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G	36×14G
Skåptyp	Överskåp
Produktslag	Hyllskåp

## Tillbehör

Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 40G lådans fronthöjd 75 mm

940652 75

Låsplatta till GridLine Typ GP21	914227 GP21
Belysningsatts Extended för GridLine-skåp med Skjutdörrar, bredd 80G för skåphöjd 750/800 mm	940515 750/800
Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 40	940552 40
Comfort Close utdragslådor, indragsdämpsystem Bärförmåga utdragslåda 75 kg	950180 75
Hylla 200 kg för skåp-/sektionsbredd i G 40	940590 40
Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 40G lådans fronthöjd 100 mm	940652 100
Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 40G lådans fronthöjd 125 mm	940652 125
Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 40G lådans fronthöjd 150 mm	940652 150
Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 40G lådans fronthöjd 300 mm	940652 300
Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 40	940560 40
Hyllkonsolsatts för GridLine skåp 20 delar Typ F	940559 F
Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 40	940550 40
Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 40G lådans fronthöjd 200 mm	940652 200