

Garant GRIDLINE

Basskåp med utdragslåda, fönsterförsedda skjutdörrar, 36×14G, höjd: 2000mm**Beställningsdata**

Ordernummer	940227 2000
GTIN	4062406070342
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Utrustat skåp i 80×20G, med utdragslådor 36×14G. Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Skjutdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-handtag med stiftcylinderlås. Fasthållning av skjutdörrarna i ändlägen (öppna/stängda). **Nivelleringssockel** på basskåp med 8 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Skjuthandtag på basskåp i den övre dörrhalvan, på överskåp i den undre dörrhalvan. Utdragslådor fronthöjd 125 mm.

leveransinnehåll:

Skåp inklusive hyllor och utdragslådor.

Lackering:

Stomme och utdragslådostomme ljusgrå RAL 7035, dörrar och lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95. Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

Handtag positionering	i mitten
ComfortClose	nej
antal hyllor	8
Lådornas effektiva yta i G	36×14
Djup	500 mm
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	100 kg
Antal lådor	3
lådornas effektiva bredd i G	36
höjd	2000 mm
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Bredd	2000 mm
vikt	211 kg
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
lådornas effektiva djup	350 mm
djup i G	20
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
lådornas effektiva bredd	900 mm
lådornas effektiva djup i G	14
bredd i G	80
effektiv höjd	1863 mm
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G	36×14G
Produktslag	Hyllskåp

Tillbehör

Comfort Close utdragslådor, indragsdämpssystem Bärförmåga utdragslåda 75 kg	950180 75
Låsplatta till GridLine Typ GP21	914227 GP21
Belysningsatts Extended för GridLine-skåp med Skjutdörrar, bredd 80G för skåphöjd 2000 mm	940515 2000
Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 40	940552 40
Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 40	940550 40
Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 40	940560 40
Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 40G lådans fronthöjd 300 mm	940652 300
Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 40G lådans fronthöjd 150 mm	940652 150
Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 40G lådans fronthöjd 125 mm	940652 125
Hylla 200 kg för skåp-/sektionsbredd i G 40	940590 40
Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 40G lådans fronthöjd 75 mm	940652 75
Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 40G lådans fronthöjd 100 mm	940652 100
Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 40G lådans fronthöjd 200 mm	940652 200
Hyllkonsolsatts för GridLine skåp 20 delar Typ F	940559 F