

Garant GRIDLINE

Överskåp med utdragslåda, fönsterförsedda skjutdörrar, 36×14G, höjd: 1000mm**Beställningsdata**

Ordernummer	940237 1000
GTIN	4062406070380
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Utrustat skåp i 80×20G, med utdragslådor 36×14G. Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Skjutdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-handtag med stiftcylinderlås. Fasthållning av skjutdörrarna i ändlägen (öppna/stängda). **Nivelleringssockel** på basskåp med 8 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Skjuthandtag på basskåp i den övre dörrhalvan, på överskåp i den undre dörrhalvan. Utdragslådor fronthöjd 125 mm.

leveransinnehåll:

Skåp inklusive hyllor och utdragslådor.

Lackering:

Stomme och utdragslådostomme ljusgrå RAL 7035, dörrar och lådfronter antracit RAL 7016, pulverbelagda.

OBS!:

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.
Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

Handtag positionering	nedtill
lådornas effektiva djup i G	14
lådornas effektiva bredd i G	36

Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
vikt	130 kg
lådornas effektiva bredd	900 mm
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	100 kg
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Djup	500 mm
effektiv höjd	863 mm
bredd i G	80
djup i G	20
Antal lådor	2
höjd	1000 mm
ComfortClose	nej
lådornas effektiva djup	350 mm
antal hyllor	4
Lådornas effektiva yta i G	36×14
Bredd	2000 mm
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscynder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G	36×14G
Skåptyp	Överskåp
Produktslag	Hyllskåp

Tillbehör

Utdragslåda för skjutdörrskåp,Bredd 40G lådans fronthöjd 150 mm	940652 150
Utdragslåda för skjutdörrskåp,Bredd 40G lådans fronthöjd 75 mm	940652 75
Belysningsatts Extended för GridLine-skåp medSkjutdörrar, bredd 80G för skåphöjd 1000/1250 mm	940515 1000/1250
Låsplatta till GridLine Typ GP21	914227 GP21
Hylla200 kg för skåp-/sektionsbredd i G 40	940590 40
Comfort Close utdragslådor, indragdämpsystem Bärförmåga utdragslåda 75 kg	950180 75
Utdragslåda för skjutdörrskåp,Bredd 40G lådans fronthöjd 200 mm	940652 200
Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 40	940552 40
Utdragslåda för skjutdörrskåp,Bredd 40G lådans fronthöjd 300 mm	940652 300
Utdragslåda för skjutdörrskåp,Bredd 40G lådans fronthöjd 125 mm	940652 125
Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 40	940550 40
Utdragslåda för skjutdörrskåp,Bredd 40G lådans fronthöjd 100 mm	940652 100
Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 40	940560 40
Hyllkonsolsatts för GridLine skåp20 delar Typ F	940559 F